



DigiStreet

BGP761 LED90-/740 II DW10 DGR 62

DigiStreet Mini, LED module 9000 lm, 740 nøytralhvit, Sikkerhetsklasse II, Bred spredning, 10, Mørkegrå, Plugg for diameter 60 mm

Den systemklare DigiStreet-arkitekturen er utviklet som din langsiktige partner og lar deg nyte fordelene ved intelligente belysningssystemer i dag samtidig som byen din gjøres klar for nyskapningen som kommer i fremtiden. Med de to kontaktene kan du koble armaturen direkte til Philips CityTouch-systemet og være forberedt på fremtidige innovasjoner innen IoT. I tillegg kan hver enkelt armatur unikt identifiserbar takket være Philips Service tag-appen. Ved å skanne en QR-kode på innsiden av mastedøren får du umiddelbar tilgang til armaturens konfigurasjon, noe som gjør vedlikehold og programmering raskere og enklere på alle stadier av armaturens levetid. DigiStreet er også utstyrt med dedikerte lysoppskrifter som: 1) opprettholder et optimalt økosystem for flaggermus eller 2) bevarer en mørk nattehimmel.

Produktdata

Generell informasjon			
Lampefamiliekode	LED90 [LED module 9000 lm]	for eksempel B10. Derfor gjelder B50s verdi for gjennomsnittlig levetid også for B10.	
Lyskilden kan byttes ut	Nei	Light source engine type	LED
Antall utstyrsenheter	1 enhet	Produktseriekode	BGP761 [DigiStreet Mini]
Forkobling	EB [Elektronisk]	Lighting Technology	LED
Driver inkludert	Ja	Verditrapp	Spesifikasjon
Merknader	* – I henhold til Lighting Europes veiledende dokument "Evaluating performance of LED based luminaires – januar 2018": Rent statistisk finnes det ikke noen relevant forskjell i lumenvedlikehold mellom B50 og		
		CE-merke	Ja
		Garantiperiode	5 år
		Brennbarhetsmerke	-
		ENEC-merke	ENEC-merke
		Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 5 sek

I samsvar med EU RoHS	Ja
-----------------------	----

Teknisk belysning

Oppover lyseffektforhold	0
Lysytelse	8 100 lm
Standardvinkel på stolpetoppen	0°
Standardvinkel sidemontering	0°
Korrelet fargetemperatur (nom)	4000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	150 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	70
Antall lyskilder	1
Lyskildefarge	740 nøytralhvit
Type optisk deksel	Flatt glass
Armaturs lysstråle spredning	61° x 150°
Optikktype utendørs	Bred spredning, 10

Drift og elektronikk

Inngangsspenning	220-240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Opprinnelig CLO strømforbruk	- W
Average CLO power consumption	- W
Strømforbruk (CLO)	- W
Startstrøm	46 A
Innløpstillid	0,25 ms
Effektforbruk	54 W
Effektfaktor (brøk)	0.98
Tilkobling	Skruterminalblokk, 3-pols
Kabel	-
Antall produkter på MCB på 16 A type B	8

Temperatur

Omgivelsestemperatur	-40 til +50 °C
----------------------	----------------

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Nei
Driver/kraftenhet/transformator	Strømforsyningsenhet (på/av)
Kontrollgrensesnitt	-
Konstant lyseffekt (CLO)	Nei

Mekanikk og innfatning

Innfatningsmateriale	Aluminium
Reflektormateriale	Polykarbonat
Optisk materiale	Akrylat
Optisk deksel/linsemateriale	Glass
Fixation material	Stål
Innfatningsfarge	Mørkegrå
Monteringsanordning	Plugg for diameter 60 mm
Optisk deksel/linseform	Flat

Optisk deksel/linsefinish	Klar
Total lengde	860 mm
Total bredde	236 mm
Total høyde	107 mm
Effektivt prosjektert område	0,0666 m²
Mål (høyde x bredde x høyde)	107 x 236 x 860 mm

Godkjenning og bruksområde

Ingress beskyttelseskode	IP66 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]
Mekanisk støtteskyttelseskode	IK09 [10 J]
Surge Protection (Common/Differential)	Standard overspenningsvern for lysarmatur inntil 6 kV differensiell modus og 8 kV i vanlig modus
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II
Fotobiologisk risiko	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Lysstrømstoleranse	+/-7%
Innledende kromatisitet	(0.38, 0.38) SDCM <5
Strømforbrukstoleranse	+/-10%
Init. Color Rendering Index Tolerance	+/-2

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Feilfrekvens for styreutstyr ved median brukstid 10 000 timer	10 %
Lumenvedlikehold ved median brukstid*	L93
100000 h	

Bruksforhold

Ytelse omgivelsestemperatur Tq	25 °C
Maksimalt dimmenivå	Ikke relevant

Produktdata

Produktnavn for bestilling	BGP761 LED90-/740 II DW10 DGR 62
Fullstendig produktnavn	BGP761 LED90-/740 II DW10 DGR 62
Full EOC	871869637702400
Bestillingskode	37702400
Materialenr. (12NC)	910925863577
Lokal bestillingskode	Z3
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718696377024
SAP-teller – pakker per utvendige	1
EAN/UPC – boks	8718696377024

Målskisse

