



Pacific LED gen4

WT471C LED64S/840 PSD NB L1600

Pacific LED Chemical resistant, Нейтральный белый 840,
Источник питания с интерфейсом DALI, Узкий световой пучок,
Винтовое соединение с винтом и розеткой

PacificLED gen4 — это высокоэффективный и надежный пылевлагозащищенный светодиодный светильник, который обеспечивает превосходное качество и равномерное распределение света без видимых полос и дефектов цвета. Модульная конструкция этих устройств гарантирует простое обновление и обслуживание. Новая оптическая система обеспечивает освещение без искажений и улучшенное визуальное оформление, что идеально подходит для общей промышленности, складских помещений и автостоянок. Кроме того, дополнительные наборы оптики позволяют оптимизировать схемы освещения в широком спектре областей применения. Для промышленного применения PacificLED gen4 предлагает открытую архитектуру с доступом к отсеку ПРА без инструментов и инновационную конструкцию торцевой заглушки со встроенным разъемом, которая ускоряет и упрощает установку. Одиночный монтажный зажим исключает использование мелких отсоединяемых элементов, которые могут повлиять на основной производственный процесс.

Данные о продукции

Общая информация		светильников — январь 2018 г.): статистически нет принципиальной разницы стабильности светового потока между B50 и, например, B10. Поэтому средний срок эксплуатации (B50) также представляет значение B10.
Сменный источник света	Да	
Количество единиц ПРА	1 шт.	
Драйвер в комплекте	Да	
Примечания	* – По данным методической публикации Lighting Europe «Evaluating performance of LED based luminaires – January 2018» (Оценка характеристик светодиодных	
Код семейства продуктов		WT471C [Pacific LED Chemical resistant]
Осветительная технология		LED

Pacific LED gen4

Лестница ценности	Параметры
Маркировка CE	Да
Гарантийный период	5 лет
Знак пожароопасности	Для монтажа на легковоспламеняющихся поверхностях
Сертификат ENEC	Знак ENEC
Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки	Температура 850 °C, продолжительность 5 с
Соответствие стандарту EU RoHS	Да

Технические характеристики освещения

Светоотдача	6 600 лм
Коррелированная цветовая температура (ном.)	4000 К
Эффективность (номинальная) (ном.)	142 лм/В
Коэффициент цветопередачи (CRI)	>80
Значение мерцания (PstLM)	1
Значение стробоскопического эффекта (SVM)	0,4
Ширина светового пучка источника света	120 °
Цвет источника света	Нейтральный белый 840
Оптический тип	Узкий световой пучок
Светораспределение светильника	50° x 60°
Универсальная оценка бликования CEN	16

Эксплуатационные и электрические характеристики

Входное напряжение	220–240 Вт
Частота сети	50 to 60 Hz
Пусковой ток	21 А
Время пуска	0,28 ms
Энергопотребление	46,5 В
Коэффициент мощности (доля)	0.98
Соединение	Винтовое соединение с винтом и розеткой
Кабель	–
Количество продуктов на модульном автоматическом выключателе, 16 А, тип В	24

Температура

Диапазон температур окружающей среды	От –25 до +45 °C
--------------------------------------	------------------

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность диммирования	Да
Драйвер/блок питания/трансформатор	Источник питания с интерфейсом DALI
Интерфейс управления	Цифровой адресуемый интерфейс управления освещением DALI
Постоянная светоотдача	Нет

Механические компоненты и корпус

Материал корпуса	Поликарбонат
Материал отражателя	–

Оптический материал	Поликарбонат
Материал оптической крышки	Поликарбонат
Материал фиксации	Сталь
Цвет корпуса	Белый
Покрытие оптической крышки	Прозрачный
Общая длина	1 621 мм
Общая ширина	96 мм
Общая высота	108 мм
Размеры (высота x ширина x глубина)	108 x 96 x 1621 mm

Соответствие требованиям и область применения

Код защиты от проникновения (IP)	IP66 [Защита от попадания пыли, защита от струй]
Код степени защиты от механических воздействий	IK08 [5 Дж, вандалопрочный]
Класс экологической устойчивости	Lighting for circularity
Класс защиты IEC	Класс безопасности I

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Допустимая погрешность светового потока	+/-7%
Начальная цветность	(0.38, 0.38) SDCM <3
Допустимое значение потребляемой мощности	+/-11%

Производительность со временем (соответствие МЭК)

Частота отказов ПРА при среднем сроке эксплуатации 50 000 ч	5 %
Частота отказов ПРА при среднем сроке эксплуатации 100 000 ч	10 %
Стабильность светового потока при среднем сроке эксплуатации* 50 000 ч	L90

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды для наилучшей производительности Tq	25 °C
Максимальный уровень диммирования	1%
Подходит для случайного переключения	Не применимо

Данные об изделии

Название продукта для заказа	WT471C LED64S/840 PSD NB L1600
Полное название продукта	WT471C LED64S/840 PSD NB L1600
Полный код продукта	871869638010900
Код заказа	910925863888
Материал № (12NC)	910925863888
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8718696380109
Нумератор — упаковок на внешний короб	1
EAN/UPC — короб	8718696380109

Pacific LED gen4

Чертеж размеров

