



CoreLine Trunking

LL121X LED80S/840 PSU NB SMB WH KIT

CoreLine Trunking - 3 pcs - LED Module, system flux 8000 lm - Power supply unit - Narrow beam - - - - - Ceiling-mounting bracket - White - - - -

Независимо от того, новое ли или отреставрированное сооружение, клиенты стремятся применять световые решения, обеспечивающие высокое качество освещения и существенную экономию затрат на энергоносители и обслуживание. Новую линейку светодиодов CoreLine Trunking можно использовать для замены общего освещения. Простой процесс выбора, монтажа и обслуживания обеспечивает легкий переход.

Данные о продукции

Общая информация		Соединение	
Количество источников света	3 [3 pcs]	Кабель	Блок подключения пятиполюсный
Код лампового семейства	LED80S [LED Module, system flux 8000 lm]	Класс защиты по МЭК	-
Угол расхождения луча от источника света	120 °	Монтаж	Класс безопасности I
Цвет источника света	Нейтральный белый 840	Готовность к монтажу	SMB [Ceiling-mounting bracket]
Сменный источник света	No	Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки	-
Количество единиц ПРА	1 unit	Знак пожароопасности	Температура 650°C, продолжительность 5 с
Драйвер / блок питания / трансформатор	PSU [Power supply unit]	Прилагаемые аксессуары	F [For mounting on normally flammable surfaces]
Драйвер в комплекте	Yes	Маркировка CE	MB-SW [Mounting bracket for suspension wire]
Тип оптики	NB [Narrow beam]	Метка ENEC	CE mark
Тип оптического плафона / линзы	No [-]	Механические аксессуары	ENEC mark
Распределение света светильника	48° x 66°	Remarks	No [-]
Аварийное освещение	No [-]		*-Per Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based
Интерфейс управления	-		
Внутренняя проводка	Standard		

CoreLine Trunking

	luminaires - January 2018": statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
Постоянная светотдача	No
Количество продуктов на прерывателе	24
Знак RoHS	RoHS mark
Код семейства	LL121X [CoreLine Trunking]
Универсальная оценка бликования CEN	Not applicable

Технические характеристики освещения

Распределение света	DIR [Direct lighting]
---------------------	------------------------

Эксплуатационные и электрические характеристики

Входное напряжение	220 to 240 V
Входная частота	50–60 Hz
Напряжение сигнала управления	0–16 V DC DALI
Цепь	No [-]
Опция цепи	No [-]
Начальная потребляемая мощность при постоянной светотдаче (CLO)	- W
Средняя потребляемая мощность при постоянной светотдаче (CLO)	- W
Пусковой ток	19 A
Время пуска	0,28 ms
Коэффициент мощности (мин.)	0.97

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность изменения яркости света	No
-------------------------------------	----

Механические компоненты и корпус

Материал корпуса	Сталь
Материал отражателя	-
Оптический материал	Acrylate
Материал оптической крышки/линзы	Акрилат
Материал фиксации	Steel
Покрытие оптической крышки / линзы	Прозрачное
Общая длина	1730 mm
Общая ширина	95 mm
Общая высота	52 mm
Высота	52 mm
Диаметр	-

Цвет	White
------	-------

Соответствие требованиям и область применения

Код защиты от проникновения	IP20 [Защита пальцев]
Код степени защиты от механических воздействий	IK02 [0.2 J standard]

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Начальная светотдача	8000 lm
Допустимое отклонение светового потока	+/-1%
Начальная эффективность освещения светодиода	148 lm/W
Нач. корр. цветовая температура	4000 K
Нач. индекс цветопередачи	≥80
Начальная цветность	(0.38, 0.38) SDCM <3
Начальная входная мощность	54 W
Допустимое значение потребляемой мощности	+/-10%

Производительность со временем (соответствие МЭК)

Control gear failure rate at median useful life	5 %
50000 h	
Lumen maintenance at median useful life*	L80
50000 h	

Условия эксплуатации


Диапазон температуры окружающей среды	-20 to +35 °C
Performance ambient temperature Tq	25 °C
Максимальный уровень уменьшения яркости света	Not applicable
Подходит для случайного переключения	No

Данные об изделии

Полный код продукта	871869638079600
Название продукта для заказа	LL121X LED80S/840 PSU NB SMB WH KIT
EAN/UPC — продукт	8718696380796
Код заказа	910925863958
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор— упаковок на внешний короб	1
Материал № (12NC)	910925863958
Вес нетто (шт.)	3,850 kg


CoreLine Trunking

Чертеж размеров




CoreLine electr. units LL120X-LL122X

Фотометрические данные



IFPC1_LL121X1xLED80S840NB



IFGU1_LL121X1xLED80S840NB

