



CoreLine Industriarmatur

LL121X LED80S/840 1x PSU DA20 7 EL3 WH

CoreLine Trunking, 3, LED Module, system flux 8000 lm,
Strömförsörjningsenhet (på/av), Dubbelasymmetrisk optik 20°,
Nödbelysning, 3 timmars användning, Genomgående kabel, 7-
fas, Vit

Oavsett om de renoverar eller bygger nytt vill kunderna ha belysning som ger hög
ljus kvalitet och sänker energi- och underhållskostnaderna. Nya LED-serien CoreLine
Trunking kan användas i stället för funktionella armaturer i allmänbelysning.
Lösningen är enkel att installera och underhålla - för ett enkelt och smidigt byte.

Produktdata

Allmän information

Lampfamiljskod	LED80S [LED Module, system flux 8000 lm]
Utbytbar ljuskälla	Nej
Antal driftdonsenheter	1 enhet
Driftdon ingår	Ja
Genomgående kabel	Genomgående kabel, 7-fas
Kommentarer	* – Enligt Lighting Europes vägledande dokument "Evaluating performance of LED based luminaires – januari 2018": Rent statistiskt finns det inte någon relevant skillnad i bibehållet ljusflöde mellan B50 och till exempel B10. Därför

	gäller B50:s värde för snittlivslängd även B10.
Produktfamiljskod	LL121X [CoreLine Trunking]
Lighting Technology	LED
CE-märkning	Ja
Garantitid	3 år + 2 år vid registrering
Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på normalantändliga ytor
ENEC-märkning	ENEC-märkning
Glödtrådstest	Temperatur 850 °C, varaktighet 5 s
EU RoHS-kompatibel	Ja
Ljusteknik	
Ljusflöde	8 000 lm
Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K

CoreLine Industriarmatur

Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	143 lm/W
Färgåtergivningsindex	≥80
Antal ljuskällor	3
Ljuskällans spridningsvinkel	120 °
Ljuskällans färg	840 neutralvit
Optiktyp	Dubbelasymmetrisk optik 20°
Typ av optisk kåpa	-
Armaturens ljusstrålefördelning	98° x 104°
Enhetlig bländmärkning	Not applicable

Drift och elektricitet

Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Initial CLO-energiförbrukning	- W
Average CLO power consumption	- W
Ingående ström	19 A
Ingåendetid	0,28 ms
Effektförbrukning	56 W
Effektfaktor (fraktion)	0.97
Anslutning	Kontakt med två extra trådar för adresserbar nödbelysning
Kabel	-
Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (max)	24

Temperatur

Omgivningstemperatur	-20 till +35 °C
----------------------	-----------------

Styrenheter och dimring

Dimbar	Nej
Driftdon/strömenhet/transformator	Strömförsörjningsenhet (på/av)
Styrgränssnitt	-
Konstant ljusflöde	Nej

Mekanik och armaturhus

Armaturhusets material	Stål
Material i reflektor	-
Material i optiken – LOV	Akrylat
Optisk kupa/linsmaterial – LOV	Akrylat
Fixation material	Stål
Armaturhusets färg	Vit
Ytbehandling på optikavskärmning/lins – LOV	Frostad

Total längd	1 730 mm
Total bredd	95 mm
Total höjd	52 mm
Mått (höjd x bredd x djup)	52 x 95 x 1730 mm

Användning och godkännande

Kod för kapslingsklass	IP20 [Petsyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK02 [0,2 J standard]
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Tolerans för ljusflöde	+/-1%
Initial kromaticitet	(0.38, 0.38) SDCM <3
Energiförbrukningstolerans	+/-10%

Prestanda över tid (IEC-kompatibel)

Felfrekvens för styrsystemet vid snittlivslängd på 50 000 tim	5 %
Bibehållet ljusflöde (vid snittlivslängd* på 50 000 tim)	L80

Användningsförhållanden

Prestanda omgivningstemperatur Tq	25 °C
Max. dimringsnivå	Ej tillämpligt
Lämplig för slumpmässig brytning	Nej

Produktdata

Beställningsproduktnamn	LL121X LED80S/840 1x PSU DA20 7 EL3 WH
Fullständigt produktnamn	LL121X LED80S/840 1x PSU DA20 7 EL3 WH
Full EOC	871869638165600
Beställningsnummer	38165600
Materialnummer (12NC)	910925864045
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718696381656
Räknare - antal förpackningar per kartong	1
EAN/UPC - Hölje	8718696381656

CoreLine Industriarmatur

Måttskiss

