



CoreLine Industriarmatur

LL121X LED80S/865 1x PSD MB 9 WH

CoreLine Trunking, 3, LED Module, system flux 8000 lm,
Nätaggregat med DALI-gränssnitt, Medelstrålande
ljusfördelning, Genomgående kabel, 9-fas, Vit

Oavsett om de renoverar eller bygger nytt vill kunderna ha belysning som ger hög ljuskvalitet och sänker energi- och underhållskostnaderna. Nya LED-serien CoreLine Trunking kan användas i stället för funktionella armaturer i allmänbelysning. Lösningen är enkel att installera och underhålla - för ett enkelt och smidigt byte.

Produktdata

Allmän information			
Lampfamiljsskod	LED80S [LED Module, system flux 8000 lm]	Lighting Technology	LED
Utbytbar ljuskälla	Nej	CE-märkning	Ja
Antal driftdonsenheter	1 enhet	Garantitid	3 år + 2 år vid registrering
Driftdon ingår	Ja	Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på normalantändliga ytor
Genomgående kabel	Genomgående kabel, 9-fas	ENEC-märkning	ENEC-märkning
Kommentarer	* – Enligt Lighting Europes vägledande dokument "Evaluating performance of LED based luminaires – januari 2018": Rent statistiskt finns det inte någon relevant skillnad i bibehållet ljusflöde mellan B50 och till exempel B10. Därför gäller B50:s värde för snittlivslängd även B10.	Glödtrådstest	Temperatur 650 °C, varaktighet 5 s
Produktfamiljsskod	LL121X [CoreLine Trunking]	EU RoHS-kompatibel	Ja
		Ljusteknik	
		Ljusflöde	8 000 lm
		Korrelerad färgtemperatur (nom)	6500 K
		Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	148 lm/W
		Färgåtergivningindex	≥80
		Antal ljuskällor	3

CoreLine Industriarmatur

Ljuskällans spridningsvinkel	120 °
Ljuskällans färg	865 kallt dagsljus
Optiktyp	Medelstrålande ljusfördelning
Typ av optisk kåpa	-
Armaturens ljusstrålefördelning	76° x 74°
Enhetlig bländmärkning	Not applicable

Drift och elektricitet

Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Initial CLO-energiförbrukning	- W
Average CLO power consumption	- W
Ingående ström	22 A
Ingåendetid	0,275 ms
Effektförbrukning	54 W
Effektfaktor (fraktion)	0.97
Anslutning	9-polig anslutningsenhet
Kabel	-
Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (max)	24

Temperatur

Omgivningstemperatur	-20 till +35 °C
----------------------	-----------------

Styrenheter och dimring

Dimbar	Ja
Driftdon/strömenhet/transformator	Nätaggregat med DALI-gränssnitt
Styrgränssnitt	DALI
Konstant ljusflöde	Nej

Mekanik och armaturhus

Armaturhusets material	Stål
Material i reflektor	-
Material i optiken – LOV	Akrylat
Optisk kupa/linsmaterial – LOV	Akrylat
Fixation material	Stål
Armaturhusets färg	Vit
Ytbehandling på optikavskärmning/lins – LOV	Frostad

Total längd	1 730 mm
Total bredd	95 mm
Total höjd	52 mm
Mått (höjd x bredd x djup)	52 x 95 x 1730 mm

Användning och godkännande

Kod för kapslingsklass	IP20 [Petsyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK02 [0,2 J standard]
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Tolerans för ljusflöde	+/-1%
Initial kromaticitet	(0.38, 0.38) SDCM <3
Energiförbrukningstolerans	+/-10%

Prestanda över tid (IEC-kompatibel)

Felfrekvens för styrsystemet vid snittlivslängd på 50 000 tim	5 %
Bibehållet ljusflöde (vid snittlivslängd* på 50 000 tim)	L80

Användningsförhållanden

Prestanda omgivningstemperatur Tq	25 °C
Max. dimringsnivå	1%
Lämplig för slumpmässig brytning	Nej

Produktdata

Beställningsproduktnamn	LL121X LED80S/865 1x PSD MB 9 WH
Fullständigt produktnamn	LL121X LED80S/865 1x PSD MB 9 WH
Full EOC	871869638177900
Beställningsnummer	38177900
Materialnummer (12NC)	910925864057
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8718696381779
Räknare – antal förpackningar per kartong	1
EAN/UPC – Hölje	8718696381779

Måttskiss



