

Maxos fusion

LL500Z CM L400 WH

Maxos fusion Acc. - WH

Maxos fusion to regulowany system linii świetlnych LED gwarantujący doskonałą jakość światła oraz zmniejszenie kosztów energii o ponad połowę w porównaniu do rozwiązań opartych na świetłówkach fluorescencyjnych. W przestrzeniach sklepowych, w jednej szynie nośnej można zintegrować rodzinę paneli świetlnych LED, paneli StoreSet oraz oświetlenie akcentujące, aby doskonale oświetlić i wyeksponować oferowany towar. Dodatkowo każdy z tych elementów można w łatwy sposób zamontować w dowolnej pozycji. W rozwiązaniach przemysłowych możliwe jest ograniczenie kosztów montażu i konserwacji poprzez zastosowanie mniejszej liczby paneli świetlnych LED. Dzięki możliwości zastosowania szyny nośnej zawierającej aż do 13 przewodów, swobodzie pozycjonowania paneli oraz opcji integracji urządzeń innych firm, system umożliwia poprawę estetyki instalacji podwieszanych lub zamontowanych na suficie. W przypadku zmiany aranżacji przestrzeni sklepowej lub przemysłowej możliwa jest łatwa adaptacja oświetlenia do powstałych wymagań, poprzez prostą rekonfigurację systemu. Rozwiązanie pozwala na zintegrowanie czujników, dzięki którym możliwe jest gromadzenie danych, które po odpowiednim przetworzeniu mogą wspierać działalność biznesu.

Dane produktu

Informacje podstawowe	
Znak CE	CE
Materiał	Stainless steel
Kąt	brak
Kolor akcesorium	WH
Product Family Code	LL500Z [Maxos fusion Acc.]
Mechanika i korpus	
Całkowita długość	400 mm

Całkowita szerokość	63 mm
Całkowita wysokość	44 mm
Wysokość	44 mm
Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)	44 x 63 x 400 mm (1.7 x 2.5 x 15.7 in)
Certyfikaty i zastosowania	
Kod mechanicznej odporności na uderzenia	IK00 [IK00]


Maxos fusion

Dane techniczne produktu

Pełny kod produktu	871869638319300
Nazwa produktu na zamówieniu	LL500Z CM L400 WH
EAN/UPC - Produkt	8718696383193
Kod zamówienia	38319300
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1
Numerator - Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	1

Materiał Nr (12NC)	910925864201
Waga netto (szt.)	0,590 kg

Rysunki techniczne



Maxos Fusion LL500Z-LL600Z

