

# Maxos fusion

## LL500Z BC L2300 BK

### Maxos fusion Acc. – Noir

Maxos fusion est un système de réglettes à LED adaptable qui offre une qualité de lumière excellente pour moins de la moitié du coût énergétique des lampes fluorescentes. Pour les applications en magasin, une gamme de panneaux linéaires, des modules non linéaires et un éventail de spots peuvent s'intégrer sans difficulté dans l'ossature du rail pour mettre en valeur vos produits. Pour les applications industrielles, l'accent a été mis sur la réduction des coûts d'installation et de maintenance, qui est rendue possible par l'utilisation d'un nombre de panneaux linéaires moins importants. Grâce à l'installation électrique comportant jusqu'à 13 câbles, la flexibilité de ces équipements qui offre la liberté de les positionner selon les besoins et l'intégration d'autres services/matériaux tiers, le système vous permet de réduire l'encombrement au plafond. Il peut également être reconfiguré facilement pour accueillir de futurs changements de disposition. L'infrastructure est conçue pour pouvoir intégrer des capteurs destinés à la collecte de données, ce qui vous offre l'opportunité d'utiliser des informations précises pour optimiser votre activité.


### Données du produit

Caractéristiques générales		Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	
Marquage CE	Marquage CE	9 x 60 x 2275 mm (0.3 x 2.4 x 89.6 in)	
Couleur des accessoires	Noir	Normes et recommandations	
Code de la famille de produits	LL500Z [ Maxos fusion Acc.]	Code de protection contre les chocs mécaniques IK00 [ Pas de protection]	
Matériaux et finitions		Données logistiques	
Longueur totale	2275 mm	Code de produit complet	871869638356800
Largeur totale	60 mm	Désignation Produit	LL500Z BC L2300 BK
Hauteur totale	8,5 mm	Code barre produit (EAN)	8718696383568
Hauteur	8,5 mm	Code de commande	38356800

## Maxos fusion

Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	1
Code industriel (12NC)	910925864238
Poids net (pièce)	0,180 kg

### Schéma dimensionnel



Maxos Fusion LL500Z-LL600Z

