

# Maxos fusion

## LL500Z BC L2300 BK

### Maxos fusion Acc. - BK

Maxos fusion to regulowany system linii świetlnych LED gwarantujący doskonałą jakość światła oraz zmniejszenie kosztów energii o ponad połowę w porównaniu do rozwiązań opartych na świetłówkach fluorescencyjnych. W przestrzeniach sklepowych, w jednej szynie nośnej można zintegrować rodzinę paneli świetlnych LED, paneli StoreSet oraz oświetlenie akcentujące, aby doskonale oświetlić i wyeksponować oferowany towar. Dodatkowo każdy z tych elementów można w łatwy sposób zamontować w dowolnej pozycji. W rozwiązaniach przemysłowych możliwe jest ograniczenie kosztów montażu i konserwacji poprzez zastosowanie mniejszej liczby paneli świetlnych LED. Dzięki możliwości zastosowania szyny nośnej zawierającej aż do 13 przewodów, swobodzie pozycjonowania paneli oraz opcji integracji urządzeń innych firm, system umożliwia poprawę estetyki instalacji podwieszanych lub zamontowanych na suficie. W przypadku zmiany aranżacji przestrzeni sklepowej lub przemysłowej możliwa jest łatwa adaptacja oświetlenia do powstałych wymagań, przez prostą rekonfigurację systemu. Rozwiązanie pozwala na zintegrowanie czujników, dzięki którym możliwe jest gromadzenie danych, które po odpowiednim przetworzeniu mogą wspierać działalność biznesu.

### Dane produktu

Informacje podstawowe	
Znak CE	CE
Kolor akcesorium	BK
Product Family Code	LL500Z [ Maxos fusion Acc.]
Mechanika i korpus	
Całkowita długość	2275 mm
Całkowita szerokość	60 mm
Całkowita wysokość	8,5 mm


Wysokość	8,5 mm
Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)	9 x 60 x 2275 mm (0.3 x 2.4 x 89.6 in)
Certyfikaty i zastosowania	
Kod mechanicznej odporności na uderzenia	IK00 [ IK00]
Dane techniczne produktu	
Pełny kod produktu	871869638356800
Nazwa produktu na zamówieniu	LL500Z BC L2300 BK

## Maxos fusion

EAN/UPC - Produkt	8718696383568
Kod zamówienia	38356800
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1
Numerator - Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	1

Materiał Nr (12NC)	910925864238
Waga netto (szt.)	0,180 kg

### Rysunki techniczne



Maxos Fusion LL500Z-LL600Z

