



# Maxos fusion

## LL523T 7 WH

Maxos fusion Rail, Blanco

Maxos fusion es un sistema de carril LED adaptable que ofrece una excelente calidad de iluminación reduciendo el coste a menos de la mitad en comparación con las lámparas fluorescentes. Para su uso en comercios, se pueden integrar sin problemas una familia de paneles lineales, módulos no lineales y una selección de proyectores en el carril para que la mercancía brille y destaque. En el caso de usos industriales, el objetivo consiste en reducir los costes de instalación y de mantenimiento utilizando menos paneles lineales. Con la configuración eléctrica de hasta 13 hilos, la total libertad para colocar dichas luminarias según sea necesario y la integración de otros servicios/hardware de terceros, el sistema permite reducir la sobrecarga de elementos en el techo. También se puede reconfigurar con facilidad para adaptarse a futuros cambios de disposición. La infraestructura está habilitada para integrar sensores destinados a la recopilación de datos, ofreciéndote la oportunidad de utilizar información detallada para tu negocio.

### Datos del producto

Información general		Conforme con EU RoHS	
Fuente de luz sustituible	No	Sí	
Driver incluido	No	Operativos y eléctricos	
Color de accesorio	Blanco	Tensión de entrada	220 a 240 V
Código de gama de producto	LL523T [Maxos fusion Rail]	Line Frequency	50 to 60 Hz
Escalera de valor	Avanzada	Conexión	Conector interno
Marca CE	Marca CE	Temperatura	
Periodo de garantía	5 años	Rango de temperatura ambiente	-10 °C a +35 °C
Marca de inflamabilidad	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	Mecánicos y de carcasa	
Certificado ENEC	Certificado ENEC	Fixation material	Acero inoxidable
Test del hilo incandescente	Temperatura 850 °C, duración 30 s		

## Maxos fusion

Color de la carcasa	Blanco
Longitud global	2.276 mm
Anchura global	62 mm
Altura global	42 mm
Dimensiones (altura x anchura x profundidad)	42 x 62 x 2276 mm
Material	Acero

### Aprobación y aplicación

Código de protección de entrada	IP20 [Protección de los dedos]
Índice de protección frente a choque mecánico	IK02 [0.2 J estándar]
Clase de protección IEC	Seguridad clase I

### Datos de producto

Nombre de producto del pedido	LL523T 7 WH
Nombre completo del producto	LL523T 7 WH
Full EOC	871869639738199
Código de pedido	39738199
Código 12NC	910925864259
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8718696397381
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Embalaje con código EAN/UPC	8718696383773

### Plano de dimensiones

