



Maxos fusion

LL523T 7 WH

Maxos fusion Rail, Wit

Philips Maxos fusion is een flexibel LED-lichtlijnsysteem dat een uitstekende lichtkwaliteit biedt terwijl het de energiekosten met meer dan de helft reduceert in vergelijking met fluorescentielampen. Voor toepassingen in winkels kan een familie van lineaire panelen, non-lineaire modules en een spotportfolio probleemloos worden gemonteerd in het draagprofiel zodat jouw koopwaren optimaal gepresenteerd worden. Voor industriële toepassingen ligt de nadruk op het reduceren van installatie- en onderhoudskosten door minder lineaire panelen te gebruiken. Vanwege de beschikbaarheid van maximaal 13 aders in de trunking en de flexibiliteit om deze armaturen te plaatsen daar waar dat het meest efficiënt is en de inbouw van andere diensten/hardware van derden, stelt het systeem je in staat om externe kabels aan het plafond te reduceren. Het kan ook eenvoudig opnieuw worden samengesteld om plaats te bieden aan toekomstige veranderingen van de inrichting. Het systeem maakt het mogelijk dat sensoren worden ingebouwd om gegevens te verzamelen, waardoor je de mogelijkheid krijgt om gebruiksinformatie inzichtelijk te maken en je bedrijfsproces te ondersteunen.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lichtbron vervangbaar	Nee
Driver/VSA inbegrepen	Nee
Accessoirekleur	Wit
Code productfamilie	LL523T [Maxos fusion Rail]
Waardeschaal	Best
CE-markering	CE-markering
Garantieperiode	5 jaar
Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken

ENEC-markering	ENEC-markering
Gloeidraadtest	Temperatuur 850 °C, duur 30 s
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Aansluiting	Interne connector

Maxos fusion

Operationele temperatuur

Omgevingstemperatuurbereik -10 tot +35 °C

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Fixation material Roestvast staal

Kleur behuizing Wit

Totale lengte 2.276 mm

Totale breedte 62 mm

Totale hoogte 42 mm

Afmetingen (hoogte x breedte x diepte) 42 x 62 x 2276 mm

Materiaal Staal

Keurmerken en classificaties

Beschermingsklasse IP 20 [Bescherming tegen vingers]

IK-classificatie IK02 [0,2 J standaard]

Beschermingsklasse IEC

Veiligheidsklasse I

Productgegevens

Productnaam voor bestelling LL523T 7 WH

Volledige productnaam LL523T 7 WH

Full EOC 871869639738199

Bestelcode 39738199

Materiaalnr. (12NC) 910925864259

Lokale code LL523T7WH

Numerator - Aantal per pak 1

EAN/UPC - product/behuizing 8718696397381

Numerator - Dozen per buitendoos 10

EAN/UPC - Case 8718696383773

Maatschets

