



# Maxos Fusion

## LL546T 7 WH

Maxos fusion Rail, Bianco

Maxos Fusion è un sistema trunking a LED, adattabile a molteplici applicazioni, che offre un'eccellente qualità della luce, riducendo al contempo i costi energetici rispetto alle lampade fluorescenti. Per il retail, è disponibile una gamma di pannelli lineari, non lineari e lampade spot che possono essere facilmente installati sul binario, illuminando e mettendo in risalto la merce esposta in modo brillante. I prodotti per applicazioni industriali sono invece volti a ridurre i costi di installazione e manutenzione, impiegando meno pannelli lineari. Grazie a una configurazione elettrica fino a 13 conduttori, alla libertà di posizionamento degli apparecchi e all'integrazione di altri servizi/hardware di terze parti, il sistema Maxos Fusion consente di ridurre l'ingombro sul soffitto. Inoltre, può essere facilmente riconfigurato per adattarsi a future modifiche strutturali. Maxos Fusion è predisposto per l'integrazione di sensori di raccolta dati, consentendo così di avere informazioni dettagliate utili per ottimizzare l'attività aziendale.

### Dati del prodotto

Informazioni generali		Conformità a RoHS EU	
Sorgente luminosa sostituibile	No		Si
Driver incluso	No	Funzionamento e parte elettrica	
Colore accessori	Bianco	Tensione in ingresso	Da 220 a 240 V
Codice famiglia prodotto	LL546T [Maxos fusion Rail]	Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Tier	Specifiche tecniche	Connessione	Connettore angolare interno
Marchio CE	Marchio CE	Temperatura	
Periodo di garanzia	5 anni	Range temperatura ambiente	Da -10 a +35 °C
Marchio di infiammabilità	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili	Meccanica e corpo	
Marchio ENEC	Marchio ENEC	Materiale fissaggio	Acciaio inossidabile
Test filo incandescente	Temperatura 850 °C, durata 30 s		

## Maxos Fusion

Colore alloggiamento	Bianco
Lunghezza complessiva	4.552 mm
Larghezza complessiva	62 mm
Altezza complessiva	42 mm
Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità)	42 x 62 x 4552 mm
Materiale	Acciaio

### Approvazione e applicazione

e una gestione termica	IP20 [Protetto contro l'accesso con un dito]
Codice di protezione dagli impatti meccanici	IK02 [0,2 J standard]
Classe di protezione IEC:	Classe di isolamento I

### Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	LL546T 7 WH
----------------------	-------------

Nome completo prodotto	LL546T 7 WH
Full EOC	871869639740499
Descrizione codice locale	39740499
Codice d'ordine	39740499
Codice materiale (12NC)	910925864261
Codice locale	39740499
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718696397404
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8718696383797

## Disegno tecnico

