

Maxos fusion

LL546T 7 BK

Maxos fusion Rail - 7 conductores - BK

Maxos fusion es un sistema de carril LED adaptable que ofrece una excelente calidad de iluminación reduciendo el coste a menos de la mitad en comparación con las lámparas fluorescentes. Para su uso en comercios, se pueden integrar sin problemas una familia de paneles lineales, módulos no lineales y una cartera de focos en la columna vertebral del carril para que la mercancía brille y destaque. En el caso de usos industriales, el objetivo consiste en reducir los costes de instalación y de mantenimiento utilizando menos paneles lineales. Con la configuración eléctrica de hasta 13 cables, la total libertad para colocar dichas luminarias según sea necesario y la integración de otros servicios/hardware de terceros, el sistema permite reducir la sobrecarga del techo. También se puede reconfigurar con facilidad para adaptarse a futuros cambios de disposición. La infraestructura está habilitada para integrar sensores destinados a la recopilación de datos, ofreciéndote la oportunidad de utilizar información detallada para tu negocio.

Datos del producto

| Información general | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Connection | Conector interno |
| Clase de protección IEC | Seguridad clase I |
| Test del hilo incandescente | Temperatura 850 °C, duración 30 s |
| Marca de inflamabilidad | F [F] |
| Marca CE | Marcado CE |
| Certificado ENEC | Marcado ENEC |
| Periodo de garantía | 5 años |
| Material | STL |
| Certificado RoHS | ROHS |
| Color de accesorio | BK |

| Product Family Code | LL546T [Maxos fusion Rail] |
|-------------------------|-----------------------------|
| Operativos y eléctricos | |
| Tensión de entrada | 220-240 V |
| Frecuencia de entrada | 50 a 60 Hz |
| Opción de circuito | 7 [7 conductores] |
| Mecánicos y de carcasa | |
| Material de fijación | Stainless steel |
| Longitud total | 4570 mm |
| Anchura total | 63 mm |
| Altura total | 44 mm |

Maxos fusion

| | |
|--|--|
| Altura | 44 mm |
| Color | BK |
| Dimensiones (altura x anchura x profundidad) | 44 x 63 x 4570 mm (1.7 x 2.5 x 179.9 in) |

Aprobación y aplicación

| | |
|---|---------------------------------|
| Código de protección de entrada | IP20 [Protección de los dedos] |
| Índice de protección frente a choque mecánico | IK02 [IK02] |

Condiciones de aplicación


| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Rango de temperatura ambiente | -10 °C a +35 °C |
|-------------------------------|-----------------|

Datos de producto

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Código de producto completo | 871869639752799 |
|-----------------------------|-----------------|

| | |
|--|---------------|
| Nombre de producto del pedido | LL546T 7 BK |
| EAN/UPC - Producto | 8718696397527 |
| Código de pedido | 39752799 |
| Cantidad por paquete | 1 |
| Numerador - Paquetes por caja exterior | 10 |
| N.º de material (12NC) | 910925864273 |
| Peso neto (pieza) | 6,280 kg |

Plano de dimensiones



Maxos Fusion Rail LL512T-LL646T

