



Maxos fusion

LL612X LED61S/840 PSD WB 7 WH

Maxos fusion IP54 Panel - Нейтральный белый 840 - Power supply unit with DALI interface - Wide beam - White

Maxos Fusion — это настраиваемая светодиодная магистральная система, которая обеспечивает высочайшее качество освещения и более чем в два раза экономичнее чем люминесцентные лампы. В магазинах все линейные панели, нелинейные модули и точечные светильники можно тесно интегрировать с магистралью, чтобы товар на витринах выглядел ярко и привлекательно. Для промышленных предприятий эта система сокращает затраты на установку и обслуживание, поскольку использует меньшее число панелей. Благодаря 13-проводному шинному проводу, свободному расположению прожекторов и интеграции с другими каналами и оборудованием сторонних производителей, эта система экономит потолочное пространство. Кроме того, ее удобно перенастраивать. В систему можно интегрировать датчики для сбора данных, что позволяет использовать подробные аналитические сведения в интересах своего бизнеса.

Данные о продукции

Общая информация	
Угол расхождения луча от источника света	120 °
Цвет источника света	Нейтральный белый 840
Сменный источник света	No
Количество единиц ПРА	1 unit
Драйвер / блок питания / трансформатор	PSD [Power supply unit with DALI interface]
Драйвер в комплекте	Yes
Тип оптики	WB [Wide beam]
Распределение света светильника	85° x 85°
Интерфейс управления	DALI

Соединение	Блок подключения семиполюсный
Кабель	-
Класс защиты по МЭК	Класс безопасности I
Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки	Температура 850°C, продолжительность 30 с
Знак пожароопасности	F [For mounting on normally flammable surfaces]
Маркировка CE	CE mark
Метка ENEC	ENEC mark
Гарантийный период	5 лет
Remarks	* -Per Lighting Europe guidance paper **Evaluating performance of LED based

	luminaires - January 2018": statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
Постоянная светоотдача	No
Количество продуктов на прерывателе	24
Знак RoHS	RoHS mark
Код семейства	LL612X [Maxos fusion IP54 Panel]
Универсальная оценка блокирования CEN	22

Эксплуатационные и электрические характеристики

Входное напряжение	220-240 V
Входная частота	50-60 Hz
Пусковой ток	21 A
Время пуска	0,28 ms
Коэффициент мощности (мин.)	0.97

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность изменения яркости света	Yes
-------------------------------------	-----

Механические компоненты и корпус

Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Материал отражателя	-
Оптический материал	Polycarbonate
Материал оптической крышки/линзы	Поликарбонат
Материал фиксации	Stainless steel
Покрытие оптической крышки / линзы	Прозрачное
Общая длина	1257 mm
Общая ширина	83 mm
Общая высота	41 mm
Высота	41 mm
Цвет	White
Размеры (высота x ширина x глубина)	41 x 83 x 1257 mm (1.6 x 3.3 x 49.5 in)

Соответствие требованиям и область применения

Код защиты от проникновения	IP54 [Защита от накопления пыли, защита от брызг]
-----------------------------	--

Код степени защиты от механических воздействий	IK02 [0.2 J standard]
--	------------------------

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Начальная светоотдача	6100 lm
Допустимое отклонение светового потока светодиода	+/-7%
Начальная эффективность освещения	135 lm/W
Нач. корр. цветовая температура	4000 K
Нач. индекс цветопередачи	>80
Начальная цветность	(0.34, 0.35) SDCM <3
Начальная входная мощность	45 W
Допустимое значение потребляемой мощности	+/-11%

Производительность со временем (соответствие МЭК)

Control gear failure rate at median useful life 50000 h	5 %
Lumen maintenance at median useful life* 50000 h	L80

Условия эксплуатации

Диапазон температуры окружающей среды	-20 to +35 °C
Performance ambient temperature Tq	25 °C
Максимальный уровень уменьшения яркости света	1%
Подходит для случайного переключения	Не применимо

Данные об изделии

Полный код продукта	871869638494700
Название продукта для заказа	LL612X LED61S/840 PSD WB 7 WH
EAN/UPC — продукт	8718696384947
Код заказа	910925864377
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	1
Материал № (12NC)	910925864377
Вес нетто (шт.)	1,850 kg



