



Maxos fusion

LL523T 9 BK

Maxos fusion Rail, Czarny

Maxos fusion to regulowany system linii świetlnych LED gwarantujący doskonałą jakość światła oraz zmniejszenie kosztów energii o ponad połowę w porównaniu do rozwiązań opartych na świetłówkach fluorescencyjnych. W przestrzeniach sklepowych, w jednej szynie nośnej można zintegrować rodzinę paneli świetlnych LED, paneli StoreSet oraz oświetlenie akcentujące, aby doskonale oświetlić i wyeksponować oferowany towar. Dodatkowo każdy z tych elementów można w łatwy sposób zamontować w dowolnej pozycji. W rozwiązaniach przemysłowych możliwe jest ograniczenie kosztów montażu i konserwacji poprzez zastosowanie mniejszej liczby paneli świetlnych LED. Dzięki możliwości zastosowania szyny nośnej zawierającej aż do 13 przewodów, swobodzie pozycjonowania paneli oraz opcji integracji urządzeń innych firm, system umożliwia poprawę estetyki instalacji podwieszanych lub zamontowanych na suficie. W przypadku zmiany aranżacji przestrzeni sklepowej lub przemysłowej możliwa jest łatwa adaptacja oświetlenia do powstałych wymagań, poprzez prostą rekonfigurację systemu. Rozwiązanie pozwala na zintegrowanie czujników, dzięki którym możliwe jest gromadzenie danych, które po odpowiednim przetworzeniu mogą wspierać działalność biznesu.

Dane produktu

Informacje ogólne			
Wymienne źródło światła	Nie	Oznaczenie palności	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
W zestawie sterownik	Nie	Oznaczenie ENEC	Znak ENEC
Kąt	-	Test rozżarzoną drutem	Temperatura 850°C, czas 30 s
Kolor akcesorium	Czarny	Zgodność z normą UE RoHS	Tak
Rodzina produktów	LL523T [Maxos fusion Rail]	Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Tier	Specyfikacja	Napięcie wejściowe	220 to 230 V
Znak CE	Znak CE	Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Okres gwarancji	5 lat		

Maxos fusion

Połączenie	Złącze wewnętrzne
Temperatura	
Zakres temperatur otoczenia	Od -10°C do +35°C
Mechanika i korpus	
Materiał mocowania	Stal nierdzewna
Kolor Korpusu	Czarny
Całkowita długość	2 276 mm
Całkowita szerokość	62 mm
Całkowita wysokość	42 mm
Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)	42 x 62 x 2276 mm
Materiał	Stal
Certyfikaty i zastosowania	
Kod stopnia ochrony	IP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem]

Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK02 [0,2 J standardowa]
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	LL523T 9 BK
Pełna nazwa produktu	LL523T 9 BK
Full EOC	871869943454099
Kod zamówienia	43454099
Materiał Nr (12NC)	910925864655
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8718699434540
Numerator - Packs per outer box	10
EAN/UPC – Opakowanie	8718696986776

Rysunki techniczne

