



Maxos fusion

LL623T 9 WH

Maxos fusion Rail, Biel

Maxos fusion to regulowany system linii świetlnych LED gwarantujący doskonałą jakość światła oraz zmniejszenie kosztów energii o ponad połowę w porównaniu do rozwiązań opartych na świetłówkach fluorescencyjnych. W przestrzeniach sklepowych, w jednej szynie nośnej można zintegrować rodzinę paneli świetlnych LED, paneli StoreSet oraz oświetlenie akcentujące, aby doskonale oświetlić i wyeksponować oferowany towar. Dodatkowo każdy z tych elementów można w łatwy sposób zamontować w dowolnej pozycji. W rozwiązaniach przemysłowych możliwe jest ograniczenie kosztów montażu i konserwacji poprzez zastosowanie mniejszej liczby paneli świetlnych LED. Dzięki możliwości zastosowania szyny nośnej zawierającej aż do 13 przewodów, swobodzie pozycjonowania paneli oraz opcji integracji urządzeń innych firm, system umożliwia poprawę estetyki instalacji podwieszanych lub zamontowanych na suficie. W przypadku zmiany aranżacji przestrzeni sklepowej lub przemysłowej możliwa jest łatwa adaptacja oświetlenia do powstałych wymagań, poprzez prostą rekonfigurację systemu. Rozwiązanie pozwala na zintegrowanie czujników, dzięki którym możliwe jest gromadzenie danych, które po odpowiednim przetworzeniu mogą wspierać działalność biznesu.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Wymienne źródło światła	Nie
W zestawie sterownik	Nie
Kąt	-
Kolor akcesorium	Biel
Rodzina produktów	LL623T [Maxos fusion Rail]
Tier	Specyfikacja
Znak CE	Znak CE
Okres gwarancji	5 lat

Oznaczenie palności	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
Oznaczenie ENEC	Znak ENEC
Test rozżarzonego drutem	Temperatura 850°C, czas 30 s
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	220 to 230 V
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz

Maxos fusion

Połączenie	Złącze wewnętrzne
Temperatura	
Zakres temperatur otoczenia	Od -10°C do +35°C
Mechanika i korpus	
Materiał mocowania	Stal nierdzewna
Kolor Korpusu	Biel
Całkowita długość	2 276 mm
Całkowita szerokość	62 mm
Całkowita wysokość	42 mm
Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)	42 x 62 x 2276 mm
Materiał	Stal
Certyfikaty i zastosowania	
Kod stopnia ochrony	IP54 [Zabezpieczone przed gromadzeniem się kurzu, bryzgoodporne]

Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK02 [0,2 J standardowa]
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	LL623T 9 WH
Pełna nazwa produktu	LL623T 9 WH
Full EOC	871869943456499
Kod zamówienia	43456499
Materiał Nr (12NC)	910925864657
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8718699434564
Numerator - Packs per outer box	10
EAN/UPC – Opakowanie	8718696986790

Rysunki techniczne

