



CoreLine Recessed

RC135B LED37S/840 PSU W62L62 NOC

Coreline Recessed - Alb neutru 840 - Power supply unit

Indiferent dacă este vorba de o clădire nouă sau de renovarea unui spațiu existent, clienții doresc soluții de iluminat care să asigure calitatea luminii și reducerea semnificativă a cheltuielilor din punct de vedere energetic și de întreținere. Noua gamă de produse cu LED CoreLine Recessed poate fi folosită pentru înlocuirea corpurilor de iluminat în aplicații de iluminat general. Procesul de selectare, instalare și întreținere este atât de ușor! Este o simplă trecere.

Catalog de date

General Information		Periodă de garanție	
Unghi de distribuție sursă de lumină	120 °	Periodă de garanție	5 ani
Culoare sursă de lumină	Alb neutru 840	Remarks	*-Per Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
Sursă de lumină înlocuibilă	Nu	Flux luminos constant	No
Număr de unități de echipament	1 unit	Număr de produse pe MCB	24
Balast/unitate de alimentare/ transformator	PSU [Power supply unit]	Marcaj RoHS	RoHS mark
Balast inclus	Da	Product Family Code	RC135B [Coreline Recessed]
Tip de sistem optic	WB [Distribuție largă]	Indice unificat de orbire CEN	22
Lățime flux luminos corp de iluminat	93° x 101°	Operating and Electrical	
Interfață de comandă	-	Tensiune de intrare	220 to 240 V
Conectare	Conector push-in cu eliberare a tragerii	Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Cablu	-	Curentul de pornire	8 A
Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță I		
Test de incandescență	Temperatură 850 °C, durată 30 s		
Marcaj de inflamabilitate	F [For mounting on normally flammable surfaces]		
Marcaj CE	CE mark		
Marcaj ENEC	ENEC mark		

CoreLine Recessed

Tim de pornire	0,06 ms
Factor de putere (min.)	0.9

Controls and Dimming

Cu reglarea intensității luminoase	Nu
------------------------------------	----

Mechanical and Housing

Material carcasă	Oțel
Material reflector	Polycarbonat
Material sistem optic	Polycarbonate
Capac optic/material lentilă	Polycarbonat
Material fixare	-
Capac optic/finisaj lentilă	Texturat
Lungime totală	622 mm
Lățime totală	622 mm
Înălțime totală	41 mm
Culoarea	WH

Approval and Application

Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP44 [Protejat împotriva contactului cu cablurile, protejat împotriva împrăscării]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK02 [0.2 J standard]

Initial Performance (IEC Compliant)

Flux luminos inițial	3700 lm
Toleranță flux luminos	+/-8%
Randament luminos LED inițial	109 lm/W
Valoare inițială Temperatură de culoare corelată	4000 K

Valoare inițială Indice de redare a culorii	≥80
Cromatică inițială	(0.38, 0.38) SDCM <3
Putere de intrare inițială	34 W
Toleranță consum de curent	+/-10%

Over Time Performance (IEC Compliant)


Control gear failure rate at median useful life 50000 h	5 %
Lumen maintenance at median useful life* 50000 h	L75

Application Conditions


Interval temperatură ambiantală	+10 to +40 °C
Performance ambient temperature Tq	25 °C
Nivel diminuare maximă	Not applicable

Product Data

Cod complet produs	871869934844100
Nume comandă produs	RC135B LED375/840 PSU W62L62 NOC
EAN/UPC - Produs	8718699348441
Cod de comandă	34844100
Numărător - Cantitate per pachet	1
Numărător - Pachete per cutie exterioră	1
Material nr. (12NC)	910925864803
Greutate netă (bucată)	3,100 kg



Cote



CoreLine Recessed RC134B/RC135B

