



CoreLine för utanpåliggande montage

SM134V LED37S/830 PSD W60L60 OC

Coreline Surface – 830 varmvit – Strömförsörningsenhet med DALI interface

Oavsett om kunderna renoverar eller bygger nytt vill de ha belysning med hög ljusqualitet och låga energi- och underhållskostnader. Vår nya LED-serie CoreLine Surface-mounted är idealisk som ersättning för funktionella armaturer i allmänbelysning – en lättinstallerad och underhållsnål lösning för ett snabbt och smidigt byte. InterAct Ready-armaturer med inbyggd trådlös kommunikation finns i den här serien och kan användas med gateways, sensorer och programvara för InterAct.

Produktdata

Allmän information			
Ljuskällans färg	830 varmvit	Kabel	-
Utbytbar ljuskälla	Nej	Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I
Antal driftdonsenheter	1 enhet	Glödtrådstest	Temperatur 850 °C, under 30 s
Driftdon/strömenhet/transformator	PSD [Strömförsörningsenhet med DALI interface]	Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på normalantändliga ytor
Driftdon ingår	Ja	CE-märkning	CE märkning
Optiktyp	WB [bredstrålande optik]	ENEC-märkning	ENEC märkning
Armaturens ljusfördelning	81°	Garantitid	5 år
Styrgränssnitt	DALI	Kommentarer	*-Enligt Lighting Europe vägledningsdokument "Utvärdering av prestanda för LED-baserade armaturer - januari 2018": statistiskt sett finns det ingen
Anslutning	Tryckanslutning och draggänga		

CoreLine för utanpåliggande montage

	relevant skillnad i lumenunderhåll mellan B50 och till exempel B10. Därför representerar medellivslängden (B50) också B10-värdet.
Konstant ljusflöde	Nej
Antal produkter på en automatsäkring	24
EU RoHS-kompatibel	Ja
Produktfamiljskod	SM134V [Coreline Surface]
Enhetlig bländmärkning CEN	19

Drift och elektricitet

Ingående spänning	220 till 240 V
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Ingående ström	22 A
Strömrusningstid	0,275 ms
Effektfaktor (min)	0.9

Styrenheter och dimring

Dimbara	Ja
---------	----

Mekanik och armaturhus

Armaturhusets material	Stål
Material i reflektor	Polykarbonat
Material i optiken	Polykarbonat
Optisk kupa/linsmaterial	Polykarbonat
Fixeringsmaterial	Stål
Ytbehandling på optikavskärmning/lins	Strukturerad
Total längd	600 mm
Total bredd	600 mm
Total höjd	47 mm
Färg	Vit
Mått (höjd × bredd × djup)	47 x 600 x 600 mm (1.9 x 23.6 x 23.6 in)

Användning och godkännande

Kod för kapslingsklass	IP20 [Petskyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK02 [0.2 J standard]

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Initialt ljusflöde	3700 lm
Tolerans för ljusflöde	+/-8%
Initialt LED-ljusutbyte	117 lm/W
Init. Corr. färgtemperatur	3000 K
Init. Färgåtergivningsindex	≥80
Initial kromaticitet	(0.43, 0.40) SDCM <3
Initial ineffekt	31.5 W
Tolerans för energiförbrukning	+/-10%

Prestanda över tid (IEC-kompatibel)


Felfrekvens av styrsystem vid medellivslängd 50000h	5 %
Bibehållet ljusflöde vid medellivslängd* 50000h	L75

Användningsförhållanden


Omgivningstemperatur	+10 till +40 °C
Prestanda omgivningstemperatur Tq	25 °C
Max. dimringsnivå	1%
Lämplig för slumpmässig brytning	Ja

Produktdata

Fullständig produktkod	871869934865600
Beställningsproduktnamn	SM134V LED375/830 PSD W60L60 OC
EAN/UPC – Produkt	8718699348656
Beställningsnummer	34865600
E-nummer	7014943
Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare – antal förpackningar per kartong	1
Materialnummer (12NC)	910925864824
Nettovikt (stycke)	4.000 kg



Måttskiss



CoreLine Surface-mounted SM134V

CoreLine för utanpåliggande montage

