



CoreLine, vstavané

RC134B LED37S/830 W60L60 IA1 OC

CoreLine, vstavané, 35.4 W, 600x600 mm, 3700 lm, 3000 K,
Bezdrôtové, Interact Ready, UGR19

Či už ide o nové budovy alebo renováciu existujúceho priestoru, zákazníci chcú riešenia osvetlenia, ktoré poskytujú kvalitné svetlo a výrazné úspory nákladov na energiu a údržbu. Nový rad LED svietidiel CoreLine Recessed možno použiť ako náhradu za funkčné svietidlá slúžiace na všeobecné osvetlenie. Proces výberu, montáže a údržby je veľmi jednoduchý – je to jednoduchý spôsob prechodu na LED osvetlenie.

Varovanie a ochrana

- Produkt má krytie IPX0, čiže nie je chránený pred vniknutím vody, preto dôrazne odporúčame adekvátnu kontrolu prostredia, do ktorého sa bude svietidlo inštalovať
- V prípade neuposlušnosti vyššie uvedeného odporúčania a vystavenia svietidiel vniknutiu vody spoločnosť Philips/Signify nemôže garantovať bezpečnú prevádzku a záruka na produkt stráca platnosť

Údaje o produkte

Všeobecné informácie		Značka horľavosti	
Vymeniteľný svetelný zdroj	Nie	Pre montáž na bežne horľavé povrchy	
Počet jednotiek predradníka	1 jednotka	Značka ENEC	
Vrátane napájača	Áno	Požiarna odolnosť	
Kód radu produktov	RC134B [Coreline Recessed]	Teplota 850 °C, trvanie 30 s	
Možnosti pripojenia	Interact Ready	V súlade s požiadavkami EU RoHS	
Technológia osvetlenia	LED	Áno	
Hodnotový rebriček	Výkon	Svetelné technické	
Vstavané riadenie	Snímač Interact SNS210	Svetelný tok	
Značka CE	Áno	Náhradná teplota chromatickosti (men.)	
Záručná lehota	5 roky	Merný výkon (menovitý) (nom.)	
		Index podania farieb (CRI)	
		Farba svetelného zdroja	
		3 700 lm	
		3000 K	
		104,5 lm/W	
		≥80	
		830 teplá biela	

CoreLine, vstavané

Typ optiky	Široké vyžarovanie
Rozptyl svetelného lúča svetidla	81°
Jednotná miera oslnenia CEN	19

Prevádzkové a elektrické

Vstupné napätie	220–240 V
Sieťová frekvencia	50 to 60 Hz
Nárazový prúd	22 A
Čas zapínania	0,275 ms
Spotreba	35,4 W
Účinnosť (zlomok)	0.9
Zapojenie	Zástrčný konektor a odľahčenie fahu
Kábel	-
Počet produktov na MCB 16 A typ B	24

Teplota

Široký rozsah okolitých teplôt	+10 až +40 °C
--------------------------------	---------------

Ovládanie a stmievanie

Stmievateľné	Bezdrôtové tlmenie
Napájač/napájací zdroj/transfómator	Napájacia jednotka, regulačná, externá
Ovládacie rozhranie	Bezdrôtové
Konštantný svetelný výkon	Nie

Mechanické časti a teleso

Materiál telesa	Oceľ
Materiál reflektora	Polykarbonát
Optický materiál	Polykarbonát
Materiál optického krytu	Polykarbonát
Materiál upevnenia	-
Farba telesa	Biela
Povrchová úprava optického krytu	Textúrovaná
Celková dĺžka	597 mm
Celková šírka	597 mm
Celková výška	41 mm
Rozmery (výška x šírka x hĺbka)	41 x 597 x 597 mm

Schválenie a použitie

Krytie IP	IP20/44 [Ochrana pred dotykom rukou; ochrana pred dotykom káblom a odolnosť proti ostriekaniu]
Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK02 [0.2 J, štandardné]
Hodnotenie trvalej udržateľnosti	-
Trieda ochrany IEC	Bezpečnostná trieda I

Počiatkový výkon (súlad s požiadavkami IEC)

Tolerancia svetelného toku	+/-8%
Počiatková chromatickosť	(0.43, 0.40) SDCM <3
Tolerancia spotreby	+/-10%

Výkon v priebehu času (súlad s požiadavkami IEC)

Poruchovosť napájača pri 5 000 h	1 %
Poruchovosť ovládacieho predradníka pri strednej užitočnej životnosti 50 000 h	5 %
Udržiavaný svetelný tok pri strednej užitočnej životnosti* 50 000 h	L75


Podmienky použitia

Teplota okolia pri výkone Tq	25 °C
Maximálna úroveň stmievania	1%
Vhodné pre náhodné prepínanie	Áno

Údaje o produkte

Objednávkový názov produktu	RC134B LED37S/830 W60L60 IA1 OC
Úplný názov produktu	RC134B LED37S/830 W60L60 IA1 OC
Úplný kód produktu	871869699651500
Objednávkový kód	99651500
Č. materiálu (12NC)	910925865172
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8718696996515
Čitateľ – počet balení v krabici	1
EAN/UPC – balenie	8718696996515

Rozmerový obrázok



CoreLine, vstavané

