



Maxos fusion

LL646T 9 WH

Maxos fusion Rail, Biel

Maxos fusion to regulowany system linii świetlnych LED gwarantujący doskonałą jakość światła oraz zmniejszenie kosztów energii o ponad połowę w porównaniu do rozwiązań opartych na świetłówkach fluorescencyjnych. W przestrzeniach sklepowych, w jednej szynie nośnej można zintegrować rodzinę paneli świetlnych LED, paneli StoreSet oraz oświetlenie akcentujące, aby doskonale oświetlić i wyeksponować oferowany towar. Dodatkowo każdy z tych elementów można w łatwy sposób zamontować w dowolnej pozycji. W rozwiązaniach przemysłowych możliwe jest ograniczenie kosztów montażu i konserwacji poprzez zastosowanie mniejszej liczby paneli świetlnych LED. Dzięki możliwości zastosowania szyny nośnej zawierającej aż do 13 przewodów, swobodzie pozycjonowania paneli oraz opcji integracji urządzeń innych firm, system umożliwia poprawę estetyki instalacji podwieszanych lub zamontowanych na suficie. W przypadku zmiany aranżacji przestrzeni sklepowej lub przemysłowej możliwa jest łatwa adaptacja oświetlenia do powstałych wymagań, poprzez prostą rekonfigurację systemu. Rozwiązanie pozwala na zintegrowanie czujników, dzięki którym możliwe jest gromadzenie danych, które po odpowiednim przetworzeniu mogą wspierać działalność biznesu.

Dane produktu

Informacje ogólne		Oznaczenie palności	
Wymienne źródło światła	Nie	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	
W zestawie sterownik	Nie	Oznaczenie ENEC	
Kąt	-	Znak ENEC	
Kolor akcesorium	Biel	Test rozżarzoną drutem	
Rodzina produktów	LL646T [Maxos fusion Rail]	Temperatura 850°C, czas 30 s	
Tier	Specyfikacja	Zgodność z normą UE RoHS	
Znak CE	Znak CE	Tak	
Okres gwarancji	5 lat	Eksplotacja i połączenie elektryczne	
		Napięcie wejściowe	220 to 230 V
		Częstotliwość linii	50 to 60 Hz

Maxos fusion

Połączenie	Złącze wewnętrzne
Temperatura	
Zakres temperatur otoczenia	Od -10°C do +35°C
Mechanika i korpus	
Materiał mocowania	Stal nierdzewna
Kolor Korpusu	Biel
Całkowita długość	4 552 mm
Całkowita szerokość	62 mm
Całkowita wysokość	42 mm
Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)	42 x 62 x 4552 mm
Materiał	Stal
Certyfikaty i zastosowania	
Kod stopnia ochrony	IP54 [Zabezpieczone przed gromadzeniem się kurzu, bryzgoodporne]

Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK02 [0,2 J standardowa]
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	LL646T 9 WH
Pełna nazwa produktu	LL646T 9 WH
Full EOC	871869943457199
Kod zamówienia	43457199
Materiał Nr (12NC)	910925865348
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8718699434571
Numerator - Packs per outer box	10
EAN/UPC – Opakowanie	8718696998250

Rysunki techniczne

