


FlexBlend, indbygget

UGR (Unified Glare Rating – universalblændingsniveau) CEN	19
Drift og el	
Indgangsspænding	220 til 240 V
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Indledende CLO-strømforbrug	0 W
Startstrøm	22 A
Starttid	0,280 ms
Strømforbrug	37 W
Effektfaktor (brøk)	0.9
Tilslutning	Push-in-stik og trækafastning
Kabel	-
Antal produkter på MCB af 16 A type B	24
Temperatur	
Omgivende temperaturområde	+10 til +40 °C
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja
Driver/strømheder/transformer	Strømforsyningsenhed med DALI-grænseflade
Kontrolgrænseflade	Indvendig (ingen ekstern tilslutning)
Konstant lysudbytte	Nej
Mekanik og armaturhus	
Materiale for lampehus	Stål
Reflektormateriale	Polykarbonat
Optikmateriale	Polykarbonat
Optikafskærmning/objektivmateriale	Polykarbonat
Fikseringsmateriale	-
Farve på armaturhus	Hvid RAL 9003
Optikafskærmning/objektivfinish	Struktureret
Samlet længde	597 mm
Samlet bredde	597 mm
Samlet højde	60 mm
Mål (højde x bredde x dybde)	60 x 597 x 597 mm

Godkendelse og anvendelsesområde	
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20 [Fingerbeskyttelse]
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK02 [0.2 J, standard]
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse I
Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)	
Lysstrømtolerance	+/-8%
Indledende kromaticitet	(0.38, 0.37) SDCM <3
Tolerance for strømforbrug	+/-10%
Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)	
Fejlfrekvens i driver ved 5.000 t.	0,01 %
Fejlandel af betjeningselementer ved middeldriftslevetid på 50000 timer	5 %
Bevarelse af lumen ved middeldriftslevetid* på 50.000 timer	L80
Anvendelsesbetingelser	
Ydeevne – omgivende temperatur Tq	25 °C
Maksimalt dæmpningsniveau	1%
Velegnet til tilfældigt skift	Ja
Produktdata	
Ordreproduktnavn	RC340B LED36S/840 PSD W60L60 FLC MLO PIP
Det fulde produktnavn	RC340B LED36S/840 PSD W60L60 FLC MLO PIP
Full EOC	871869944825700
Ordrekode	44825700
Materialenr. (12NC)	910925865558
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8718699448257
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	1
EAN/UPC – kasse	8718699448257

Målskitse



FlexBlend, indbygget

