



# LumiStreet

## BGP214 ECO115/740 II DM CLO FQQ-2X1.5 48

LumiStreet Large - LED EconomyLine 11500 lm - 740 Neutraali valkoinen - Suojausluokka II - Keskileveä valonjako - Kaapeli 10 m ilman pistotulppaa (C10K) - Yleiskiinnike, halkaisija 48-60 mm, säädettävä

Pienikokoinen LumiStreet on monipuolinen, energiaa säästävä ja kustannustehokas ledivalaisin. Se vastaa tievalaistuksen perusvaatimukseen tuottamalla tehokkaan valaistuksen. Valaisimen korkealaatuiset komponentit varmistavat pitkän käyttöiän ja alhaiset ylläpitokustannukset.

### Tuotetiedot

Yleistä tietoa		Optic type outdoor	
Lamppuperheen koodi	ECO115 [ LED EconomyLine 11500 lm]	Remarks	Keskileveä valonjako
Valonlähteen väri	740 Neutraali valkoinen		* Äärimmäisissä ympäristön lämpötiloissa valaisin voi automaattisesti himmentyä komponenttien suojelemiseksi.
Valonlähde vaihdettavissa	Kyllä	Vakiovalo-ominaisuus	Kyllä
Liitäntälaitteiden määrä	1 yksikkö	MCB-tuotteiden määrä	8
Virtalähde/virtayksikkö/muuntaja	PSU [ Tehonsyöttöyksikkö]	RoHS-merkintä	-
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä	LED engine type	LED
Optisen kuvun/linssin tyyppi	FG [ Tasolasi]	Product Family Code	BGP214 [ LumiStreet Large]
Valaisimen valokeilan hajautus	154°		
Ohjauskäyttöliittymä	-		
Liitäntä	Ruuviliitin	<b>Valon tekniset tiedot</b>	
Kaapeli	Kaapeli 10 m ilman pistotulppaa (C10K)	Ylös suuntautuvan valovirran osuus	0
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II	Vakiokallistuskulma pylvään päässä	0°
Tulenarkuusmerkintä	NO [-]	Vakiokallistuskulma sivuasennuksessa	0°
CE-merkintä	CE-merkintä		
ENEC-merkintä	ENEC-merkintä	<b>Käyttö ja sähkö tiedot</b>	
Takuuaika	5 vuotta	Ottojännite	220-240 V

Syöttötaajuus	50–60 Hz
CLO-tehonkulutus alussa	76 W
Keskimääräinen CLO-tehonkulutus	85.5 W
CLO-tehonkulutus	95 W
Kytkevätvirtasäys	53 A
Syttymisaika	0,3 ms
Tehokerroin (min.)	0.95

## Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
---------------	----

## Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon materiaali	Valuألumiini
Heijastimen materiaali	Polykarbonaatti
Optiikan materiaali	Polykarbonaatti
Optiikan kuvun/linssin materiaali	Karkaistu lasi
Kiinnitysmateriaali	Aluminum
Asennuslaite	48/60A [ Yleiskiinnike, halkaisija 48-60 mm, säädettävä]
Optiikan kuvun/linssin muoto	Litteä
Optiikan kuvun/linssin viimeistely	Kirkas
Kokonaispituus	755 mm
Kokonaisleveys	355 mm
Kokonaiskorkeus	98 mm
Kokonaishalkaisija	0 mm
Effective projected area	0,04 m <sup>2</sup>
Väri	Harmaa

## Hyväksyntä ja käyttökohteet

IP-luokka	IP66 [ Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta]
Mek. iskun suojauskoodi	IK08 [ 5 J ilkeivaltasuojaus]

Syöksyjännitesuojaus (yhteis-/eromuotoinen)	Philips standard surge protection level kV
---	--

## Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)


Valovirta alussa	8262 lm
Valovuotoleranssi	+/-7%
LED-valaisimen tehokkuus alussa	110 lm/W
Alun vast. väriämpötila	4000 K
Alun Värintoistoindeksi	70
Alkukromaattisuus	(0.380, 0.380) SDCM <5
Ottoteho alussa	95 W
Tehonkulustoleranssi	+/-11%

## Käyttökohteiden olosuhteet


Ympäristölämpötila-alue	-40 ... +50 °C
Suurin himmennystaso	Ei sovellettavissa

## Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871869632031000
Tilaustuotteen nimi	BGP214 ECO115/740 II DM CLO FQQ-2X1.5 48
EAN/UPC – tuote	8718696320310
Tilauskoodi	32031000
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	1
Materiaalinumero (12NC)	910925865967
Nettopaino (kappale)	9,600 kg



## Mittapiirros



LumiStreet Large BGP/BGS214

