



LumiStreet

BGP214 ECO98/740 II DM CLO FQQ-2X1.5 48/

LumiStreet Large - LED EconomyLine 9800 lm - 740 Neutraali valkoinen - Suojausluokka II - Keskileveä valonjako - Kaapeli 10 m ilman pistotulppaa (C10K) - Yleiskiinnike, halkaisija 48-60 mm, säädettävä

Pienikokoinen LumiStreet on monipuolinen, energiaa säästävä ja kustannustehokas ledivalaisin. Se vastaa tievalaistuksen perusvaatimukseen tuottamalla tehokkaan valaistuksen. Valaisimen korkealaatuiset komponentit varmistavat pitkän käyttöiän ja alhaiset ylläpitokustannukset.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa		Optic type outdoor	
Lamppuperheen koodi	ECO98 [LED EconomyLine 9800 lm]	Optic type outdoor	Keskileveä valonjako
Valonlähteen väri	740 Neutraali valkoinen	Remarks	* Äärimmäisissä ympäristön lämpötiloissa valaisin voi automaattisesti himmentyä komponenttien suojelemiseksi.
Valonlähde vaihdettavissa	Kyllä	Vakiovalo-ominaisuus	Kyllä
Liitäntälaitteiden määrä	1 yksikkö	MCB-tuotteiden määrä	8
Virtalähde/virtayksikkö/muuntaja	PSU [Tehonsyöttöyksikkö]	RoHS-merkintä	-
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä	LED engine type	LED
Optisen kuvun/linssin tyyppi	FG [Tasolasi]	Product Family Code	BGP214 [LumiStreet Large]
Valaisimen valokeilan hajautus	154°	Valon tekniset tiedot	
Ohjauskäyttöliittymä	-	Ylös suuntautuvan valovirran osuus	0
Liitäntä	Ruuviiliitin	Vakiokallistuskulma pylvään päässä	0°
Kaapeli	Kaapeli 10 m ilman pistotulppaa (C10K)	Vakiokallistuskulma sivuasennuksessa	0°
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II	Käyttö ja sähkö tiedot	
Tulenarkuusmerkintä	NO [-]	Ottojännite	220-240 V
CE-merkintä	CE-merkintä		
ENEC-merkintä	ENEC-merkintä		
Takuuaika	5 vuotta		

Syöttötaajuus	50–60 Hz
CLO-tehonkulutus alussa	64.8 W
Keskimääräinen CLO-tehonkulutus	72.9 W
CLO-tehonkulutus	81 W
Kytkevirtasäys	53 A
Syttymisaika	0,3 ms
Tehokerroin (min.)	0.95

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
---------------	----

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon materiaali	Valuألumiini
Heijastimen materiaali	Polykarbonaatti
Optiikan materiaali	Polykarbonaatti
Optiikan kuvun/linssin materiaali	Karkaistu lasi
Kiinnitysmateriaali	Aluminum
Asennuslaite	48/60A [Yleiskiinnike, halkaisija 48-60 mm, säädettävä]
Optiikan kuvun/linssin muoto	Litteä
Optiikan kuvun/linssin viimeistely	Kirkas
Kokonaispituus	755 mm
Kokonaisleveys	355 mm
Kokonaiskorkeus	98 mm
Kokonaishalkaisija	0 mm
Effective projected area	0,04 m ²
Väri	Harmaa

Hyväksyntä ja käyttökohteet

IP-luokka	IP66 [Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta]
Mek. iskun suojauskoodi	IK08 [5 J ilkeivaltasuojaus]

Syöksyjännitesuojaus (yhteis-/eromuotoinen)	Philips standard surge protection level kV
---	--

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)


Valovirta alussa	6885 lm
Valovuotoleranssi	+/-7%
LED-valaisimen tehokkuus alussa	113 lm/W
Alun vast. värlämpötila	4000 K
Alun Värintoistoindeksi	70
Alkukromaattisuus	(0.380, 0.380) SDCM <5
Ottoteho alussa	81 W
Tehonkulustoleranssi	+/-11%

Käyttökohteiden olosuhteet


Ympäristölämpötila-alue	-40 ... +50 °C
Suurin himmennystaso	Ei sovellettavissa

Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	8718696320300
Tilaustuotteen nimi	BGP214 ECO98/740 II DM CLO FQQ-2X1.5 48/
EAN/UPC – tuote	8718696320303
Tilauskoodi	32030300
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	1
Materiaalinumero (12NC)	910925865985
Nettopaino (kappale)	9,600 kg



Mittapiirros



LumiStreet Large BGP/BGS214

