



3-fasskena RCS750, kvadratisk

RBS750 3C L2000 ALU (XTSF4200-1)

3-fas skena

Det kvadratiske skensystemet RCS750 för 3-fas är tillverkat av massivt aluminium. Skenorna finns i 1,2, 3 och 4 meter långa längder och har fyra strömledare. Du kan enkelt skapa det skensystem som passar din anläggning: horisontellt eller vertikalt, monterat på eller i tak, på vägg eller som fristående paneler. Du kan också montera systemet som en friliggande struktur. Alla armaturerna ansluts separat och kan tändas/släckas separat. Om du vill ändra belysningens utformning, är det enkelt att flytta på armaturerna. 3-fassystemet RCS750 är ett mångsidigt skensystem för accentbelysning och dekorativ belysning. Du kan välja mellan olika adapters, anslutningar och montage tillbehör.


Produktdata

| Allmän information | | Längd | |
|------------------------|------------------------------|---|---|
| Skyddsklass IEC | Säkerhetsklass I | Längd | 2000 mm |
| Glödtrådstest | Temperatur 850 °C, under 5 s | Mått (höjd x bredd x djup) | NaN x NaN x 2000 mm (NaN x NaN x 78.7 in) |
| Upphängningstillbehör | No [-] | Användning och godkännande | |
| Mekaniska tillbehör | No [-] | Kod för kapstingsklass | IP30 [Verkygsskyddad] |
| Tillbehörsfärg | Aluminium | Produktdata | |
| Drift och elektricitet | | Fullständig produktkod | 871155914979000 |
| Elektriska tillbehör | No [-] | Beställningsproduktnamn | RBS750 3C L2000 ALU (XTSF4200-1) |
| Faser | 3C [3-fas skena] | EAN/UPC – Produkt | 8711559149790 |
| Mekanik och armaturhus | | Beställningsnummer | 14979000 |
| Total längd | 2000 mm | Räknare – Antal per förpackning | 1 |
| | | Räknare - antal förpackningar per kartong | 1 |

3-fasskena RCS750, kvadratisk

| | |
|-----------------------|--------------|
| Materialnummer (12NC) | 910930009018 |
| Nettovikt (stycke) | 1,900 kg |

Måttskiss



3-circuit square RCS750

