



# Sistema binario trifase

## RBS750 3C L2000 WH (XTSF4200-3)

### 3-circuit track

Il sistema binario trifase RCS750, costituito da un solido binario in alluminio con quattro conduttori e disponibile nelle misure da 1, 2, 3 e 4 m, può essere installato semplicemente nella configurazione desiderata: orizzontale o verticale, a soffitto (a plafone o a incasso), a parete o su pannelli singoli. Il sistema permette inoltre di realizzare una struttura a sospensione in cui tutti gli apparecchi sono dotati di alimentazione separata e possono essere commutati singolarmente; inoltre si possono spostare semplicemente, in modo tale da modificare gli scenari luminosi in base alle specifiche esigenze e creare un sistema binario multifunzionale per l'illuminazione d'accento ed eventualmente l'esposizione di materiale pubblicitario e decorativo. È inoltre disponibile una gamma di adattatori, connettori di alimentazione e accessori di fissaggio.

### Dati del prodotto

Informazioni generali	
Classe di protezione IEC	Classe di isolamento I
Test filo incandescente	Temperatura 850 °C, durata 5 s
Accessori per sospensione	No [-]
Accessori meccanici	No [-]
Colore accessori	Bianco WH
Funzionamento e parte elettrica	
Accessori elettrici	No [-]
Circuito	3C [ 3-circuit track]

Meccanica e corpo	
Lunghezza totale	2000 mm
Lunghezza	2000 mm
Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità)	NaN x NaN x 2000 mm (NaN x NaN x 78.7 in)
Approvazione e applicazione	
Grado di protezione	IP30 [ Protetto contro l'accesso con un utensile]


## Sistema binario trifase

### Dati del prodotto

Codice prodotto completo	871155914980600
Nome prodotto ordine	RBS750 3C L2000 WH (XTSF4200-3)
EAN/UPC - Prodotto	8711559149806
Codice d'ordine	14980600
Codice Locale	14980600
Numeratore - Quantità per confezione	1

Numeratore - Confezioni per scatola esterna	1
N. materiale (12NC)	910930009118
Peso netto (Pezzo)	1,900 kg

### Disegno tecnico



3-circuit square RCS750

