



3-fasskena RCS750, kvadratisk

RBS750 3C L2000 WH (XTSF4200-3)

3-fasskena RCS750, kvadratisk, Normal, Vit, Verktgsskyddad

Det kvadratiske skensystemet RCS750 för 3-fas är tillverkat av massivt aluminium. Skenorna finns i 1,2, 3 och 4 meter långa längder och har fyra strömledare. Du kan enkelt skapa det skensystem som passar din anläggning: horisontellt eller vertikalt, monterat på eller i tak, på vägg eller som fristående paneler. Du kan också montera systemet som en friliggande struktur. Alla armaturerna ansluts separat och kan tändas/släckas separat. Om du vill ändra belysningens utformning, är det enkelt att flytta på armaturerna. 3-fassystemet RCS750 är ett mångsidigt skensystem för accentbelysning och dekorativ belysning. Du kan välja mellan olika adapters, anslutningar och montagebehör.

Produktdata

Allmän information		Fullständigt produktnamn	
Tillbehörsfärg	Vit	Full EOC	RBS750 3C L2000 WH (XTSF4200-3)
Glödtrådtest	Temperatur 850 °C, varaktighet 5 s	Beställningsnummer	871155914980600
Mekanik och armaturhus		Materialnummer (12NC)	14980600
Total längd	2 000 mm	SAP-Räknare – Antal per förpackning	910930009118
Användning och godkännande		EAN/UPC – Produkt/fodral	1
Kod för kapslingsklass	IP30 [Verktgsskyddad]	Räknare – antal förpackningar per kartong	8711559149806
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I	EAN/UPC – Hölje	1
Produktdata			
Beställningsproduktnamn	RBS750 3C L2000 WH (XTSF4200-3)		

3-fasskena RCS750, kvadratisk

Måttskiss

