



# 3-krets, firkantet RCS750

## RBS750 3C L3000 ALU (XTSF4300-1)

3-krets, firkantet RCS750, Normal, Aluminium, Verktøybeskyttet

RCS750 3-krets firkantet sporsystem består av et solid aluminiumsspor som finnes i lengder på 1, 2, 3 og 4 m med fire elektriske ledere. Systemet kan brukes på alle tenkelige måter: horisontalt eller vertikalt, montert på eller i taket, på veggen eller på frittstående felt. Det kan også brukes som en frittstående anordning. Alle armaturene har separat strømforsyning og kan brukes selektivt. De er enkle å flytte for å endre belysning og presentasjon. Slik er det mulig å skape et flerfunksjonelt sporsystem for effektbelysning samt for hengende reklame- og dekorutstyr. Det finnes også et utvalg adaptere, strømforsyningskoblinger og monteringstilbehør.

### Produktdata

|                                   |                                   |                                          |                                  |
|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Generell informasjon</b>       |                                   | <b>Fullstendig produktnavn</b>           | RBS750 3C L3000 ALU (XTSF4300-1) |
| <b>Tilbehørsfarge</b>             | Aluminium                         | <b>Full EOC</b>                          | 871155914981300                  |
| <b>Test av glødetråd</b>          | Temperatur 850 °C, varighet 5 sek | <b>Bestillingskode</b>                   | 14981300                         |
| <b>Mekanikk og innfatning</b>     |                                   | <b>Materialenr. (12NC)</b>               | 910930009218                     |
| <b>Total lengde</b>               | 3 000 mm                          | <b>SAP-teller – antall per pakke</b>     | 1                                |
| <b>Godkjenning og bruksområde</b> |                                   | <b>EAN/UPC – produkt/boks</b>            | 8711559149813                    |
| <b>Ingress beskyttelseskode</b>   | IP30 [Verktøybeskyttet]           | <b>SAP-teller – pakker per utvendige</b> | 1                                |
| <b>IEC-beskyttelsesklasse</b>     | Sikkerhetsklasse I                | <b>EAN/UPC – boks</b>                    | 8711559149813                    |
| <b>Produktdata</b>                |                                   |                                          |                                  |
| <b>Produktnavn for bestilling</b> | RBS750 3C L3000 ALU (XTSF4300-1)  |                                          |                                  |

### 3-krets, firkantet RCS750

#### Målskisse

