

3-fasskena RCS750, kvadratisk

RBS750 3C L3000 ALU (XTSF4300-1)

3-fas skena


Det kvadratiske skensystemet RCS750 för 3-fas är tillverkat av massivt aluminium. Skenorna finns i 1,2, 3 och 4 meter långa längder och har fyra strömledare. Du kan enkelt skapa det skensystem som passar din anläggning: horisontellt eller vertikalt, monterat på eller i tak, på vägg eller som fristående paneler. Du kan också montera systemet som en friliggande struktur. Alla armaturerna ansluts separat och kan tändas/släckas separat. Om du vill ändra belysningens utformning, är det enkelt att flytta på armaturerna. 3-fassystemet RCS750 är ett mångsidigt skensystem för accentbelysning och dekorativ belysning. Du kan välja mellan olika adapters, anslutningar och montage tillbehör.

Produktdata


Allmän information		Längd	
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I	Längd	3000 mm
Glödtrådtest	Temperatur 850 °C, under 5 s	Mått (höjd x bredd x djup)	NaN x NaN x 3000 mm (NaN x NaN x 118.1 in)
Upphängningstillbehör	No [-]	Användning och godkännande	
Mekaniska tillbehör	No [-]	Kod för kapstingsklass	IP30 [Verkygsskyddad]
Tillbehörsfärg	Aluminium	Produktdata	
Drift och elektricitet		Fullständig produktkod	871155914981300
Elektriska tillbehör	No [-]	Beställningsproduktnamn	RBS750 3C L3000 ALU (XTSF4300-1)
Faser	3C [3-fas skena]	EAN/UPC – Produkt	8711559149813
Mekanik och armaturhus		Beställningsnummer	14981300
Total längd	3000 mm	Räknare – Antal per förpackning	1
		Räknare - antal förpackningar per kartong	1

3-fasskena RCS750, kvadratisk

Materialnummer (12NC)	910930009218
Nettovikt (stycke)	2,800 kg



Måttskiss



3-circuit square RCS750

