



# 3-fasskena RCS750, kvadratisk

## RBS750 3C L3000 WH (XTSF4300-3)

3-fasskena RCS750, kvadratisk, Normal, Vit, Verktgsskyddad

Det kvadratiske skensystemet RCS750 för 3-fas är tillverkat av massivt aluminium. Skenorna finns i 1,2, 3 och 4 meter långa längder och har fyra strömledare. Du kan enkelt skapa det skensystem som passar din anläggning: horisontellt eller vertikalt, monterat på eller i tak, på vägg eller som fristående paneler. Du kan också montera systemet som en friliggande struktur. Alla armaturerna ansluts separat och kan tändas/släckas separat. Om du vill ändra belysningens utformning, är det enkelt att flytta på armaturerna. 3-fassystemet RCS750 är ett mångsidigt skensystem för accentbelysning och dekorativ belysning. Du kan välja mellan olika adapters, anslutningar och montage tillbehör.

### Produktdata

| Allmän information         |                                    | Fullständigt produktnamn                  |                                 |
|----------------------------|------------------------------------|---|---------------------------------|
| Tillbehörsfärg             | Vit                                | Full EOC                                  | RBS750 3C L3000 WH (XTSF4300-3) |
| Glödtrådstest              | Temperatur 850 °C, varaktighet 5 s | Beställningsnummer                        | 871155914982000                 |
| Mekanik och armaturhus     |                                    | Materialnummer (12NC)                     | 14982000                        |
| Total längd                | 3 000 mm                           | SAP-Räknare – Antal per förpackning       | 910930009318                    |
| Användning och godkännande |                                    | EAN/UPC - Produkt/fodral                  | 1                               |
| Kod för kapslingsklass     | IP30 [Verktgsskyddad]              | Räknare - antal förpackningar per kartong | 8711559149820                   |
| Skyddsklass IEC            | Säkerhetsklass I                   | EAN/UPC - Hölje                           | 1                               |
|                            |                                    |   | 8711559149820                   |
| Produktdata                |                                    |   |                                 |
| Beställningsproduktnamn    | RBS750 3C L3000 WH (XTSF4300-3)    |   |                                 |

## 3-fasskena RCS750, kvadratisk

### Måttskiss

