

3-fasskena RCS750, kvadratisk

ZRS700 SMS SUSP SET L1500 (SKB34-1)

2-Fas eller 3-fas skena - Upphångnings set enkelt -
SUSPENSION SET

Det kvadratiske skensystemet RCS750 för 3-fas är tillverkat av massivt aluminium. Skenorna finns i 1,2, 3 och 4 meter långa längder och har fyra strömledare. Du kan enkelt skapa det skensystem som passar din anläggning: horisontellt eller vertikalt, monterat på eller i tak, på vägg eller som fristående paneler. Du kan också montera systemet som en friliggande struktur. Alla armaturerna ansluts separat och kan tändas/släckas separat. Om du vill ändra belysningens utformning, är det enkelt att flytta på armaturerna. 3-fassystemet RCS750 är ett mångsidigt skensystem för accentbelysning och dekorativ belysning. Du kan välja mellan olika adapters, anslutningar och montage tillbehör.

Produktdata

Allmän information	
Typbeskrivning	SUSPENSION SET
Upphångningstillbehör	SMS [Upphångnings set enkelt]
Mekaniska tillbehör	No [-]
Tillbehörsfärg	-


Drift och elektricitet	
Elektriska tillbehör	No [-]
Faser	2C/3C [2-Fas eller 3-fas skena]

Mekanik och armaturhus	
Mått (höjd x bredd x djup)	NaN x NaN x NaN mm (NaN x NaN x NaN in)

Produktdata	
Fullständig produktkod	871155914988299
Beställningsproduktnamn	ZRS700 SMS SUSP SET L1500 (SKB34-1)
EAN/UPC - Produkt	8711559149882
Beställningsnummer	14988299
Räknare - Antal per förpackning	1
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
Materialnummer (12NC)	910930009918
Nettovikt (stycke)	0,030 kg

3-fasskena RCS750, kvadratisk

Måttskiss



2-circuit square acc. ZRS700

