

# 3-fasskena RCS750, kvadratisk

## RCS750 3C L1000 BK (XTS4100-2)

### 3-fas skena

Det kvadratiske skensystemet RCS750 för 3-fas är tillverkat av massivt aluminium. Skenorna finns i 1,2, 3 och 4 meter långa längder och har fyra strömledare. Du kan enkelt skapa det skensystem som passar din anläggning: horisontellt eller vertikalt, monterat på eller i tak, på vägg eller som fristående paneler. Du kan också montera systemet som en friliggande struktur. Alla armaturerna ansluts separat och kan tändas/släckas separat. Om du vill ändra belysningens utformning, är det enkelt att flytta på armaturerna. 3-fassystemet RCS750 är ett mångsidigt skensystem för accentbelysning och dekorativ belysning. Du kan välja mellan olika adapters, anslutningar och montage tillbehör.


### Produktdata

Allmän information		Längd	
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I	Längd	1000 mm
Glödtrådstest	Temperatur 850 °C, under 5 s	Mått (höjd x bredd x djup)	NaN x NaN x 1000 mm (NaN x NaN x 39.4 in)
Upphängningstillbehör	No [-]	Användning och godkännande	
Mekaniska tillbehör	No [-]	Kod för kapstingsklass	IP30 [ Verkygsskyddad]
Tillbehörsfärg	Svart	Produktdata	
Drift och elektricitet		Fullständig produktkod	871155979851600
Elektriska tillbehör	No [-]	Beställningsproduktnamn	RCS750 3C L1000 BK (XTS4100-2)
Faser	3C [ 3-fas skena]	EAN/UPC – Produkt	8711559798516
Mekanik och armaturhus		Beställningsnummer	79851600
Total längd	1000 mm	Räknare – Antal per förpackning	1
		Räknare - antal förpackningar per kartong	1

## 3-fasskena RCS750, kvadratisk

Materialnummer (12NC)	910930013218
Nettovikt (stycke)	0,900 kg

### Måttskiss



3-circuit square RCS750

