



3-fasskena RCS750, kvadratisk

RCS750 3C L4000 BK (XTS4400-2)

3-fasskena RCS750, kvadratisk, Normal, Svart, Verktgsskyddad

Det kvadratiske skensystemet RCS750 för 3-fas är tillverkat av massivt aluminium. Skenorna finns i 1,2, 3 och 4 meter långa längder och har fyra strömledare. Du kan enkelt skapa det skensystem som passar din anläggning: horisontellt eller vertikalt, monterat på eller i tak, på vägg eller som fristående paneler. Du kan också montera systemet som en friliggande struktur. Alla armaturerna ansluts separat och kan tändas/släckas separat. Om du vill ändra belysningens utformning, är det enkelt att flytta på armaturerna. 3-fassystemet RCS750 är ett mångsidigt skensystem för accentbelysning och dekorativ belysning. Du kan välja mellan olika adapters, anslutningar och montage tillbehör.

Produktdata

Allmän information		Fullständigt produktnamn	
Tillbehörsfärg	Svart	Full EOC	RCS750 3C L4000 BK (XTS4400-2)
Glödtrådstest	Temperatur 850 °C, varaktighet 5 s	Beställningsnummer	871155979854700
Mekanik och armaturhus		Materialnummer (12NC)	79854700
Total längd	4 000 mm	SAP-Räknare – Antal per förpackning	910930013518
Användning och godkännande		EAN/UPC - Produkt/fodral	1
Kod för kapslingsklass	IP30 [Verktgsskyddad]	Räknare - antal förpackningar per kartong	8711559798547
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I	EAN/UPC - Hölje	1
Produktdata			8711559798547
Beställningsproduktnamn	RCS750 3C L4000 BK (XTS4400-2)		

3-fasskena RCS750, kvadratisk

Måttskiss

