

3-fasskena RCS750, kvadratisk

RCS750 3C L4000 BK (XTS4400-2)

3-fas skena

Det kvadratiske skensystemet RCS750 för 3-fas är tillverkat av massivt aluminium. Skenorna finns i 1,2, 3 och 4 meter långa längder och har fyra strömledare. Du kan enkelt skapa det skensystem som passar din anläggning: horisontellt eller vertikalt, monterat på eller i tak, på vägg eller som fristående paneler. Du kan också montera systemet som en friliggande struktur. Alla armaturerna ansluts separat och kan tändas/släckas separat. Om du vill ändra belysningens utformning, är det enkelt att flytta på armaturerna. 3-fassystemet RCS750 är ett mångsidigt skensystem för accentbelysning och dekorativ belysning. Du kan välja mellan olika adapters, anslutningar och montage tillbehör.

Produktdata

Allmän information	
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I
Glödtrådtest	Temperatur 850 °C, under 5 s
Upphängningstillbehör	No [-]
Mekaniska tillbehör	No [-]
Tillbehörsfärg	Svart

Drift och elektricitet	
Elektriska tillbehör	No [-]
Faser	3C [3-fas skena]

Mekanik och armaturhus	
Total längd	4000 mm

Längd	4000 mm
Mått (höjd x bredd x djup)	NaN x NaN x 4000 mm (NaN x NaN x 157,5 in)

Användning och godkännande

Kod för kapstingsklass	IP30 [Verkygsskyddad]
------------------------	-------------------------


Produktdata

Fullständig produktkod	871155979854700
Beställningsproduktnamn	RCS750 3C L4000 BK (XTS4400-2)
EAN/UPC – Produkt	8711559798547
Beställningsnummer	79854700
Räknare – Antal per förpackning	1

3-fasskena RCS750, kvadratisk

Räknare - antal förpackningar per kartong	1
Materialnummer (12NC)	910930013518
Nettovikt (stykke)	3,500 kg

Måttskiss



3-circuit square RCS750

