



Mini 300 LED gen2

BVS400 ECO127-3S/740 I A SI MSP

Mini300 LED gen2 - LED EconomyLine 12700 lm - Asymmetrical

Çalıştırma giderleri baskı oluşturan şirketler enerji tasarrufu yapmanın yollarını aramaktadır. Mini 300 LED gen2 aydınlatma armatürlerimiz gibi LED ürünleri mükemmel bir çözümdür. Benzin istasyonlarındaki üstü saçaklı alanlar ve alçak tavanlı uygulamalar için tasarlanmış bu son derece verimli ve geriye dönük olarak uyumlu armatürler sıra dışı ışık kalitesi, etkili ısı yönetimi ve çok uzun bir kullanım ömrü sunar. Daha az bakım, yenileme ve enerji maliyeti, daha kısa geri ödeme süresi demektir ve Mini 300 LED gen2, bir işletmenin çevreci ürünleri tercih ederek nasıl tasarruf sağlayacağına mükemmel bir örnektir. Bir araya getirilmiş bir hareket algılayıcı ve gün ışığı sensörü, enerji tasarrufunu daha da üst düzeye taşır. Mini 300 LED gen2 uygulamamız, kullanıcılara diğer armatürlerde mümkün olmayan şekillerde kontrol olanağı sunar – örneğin, Bluetooth yoluyla bir dizüstü bilgisayardan veya akıllı telefondan durumu okuyarak aydınlatmayı zeminden yönetme.

Ürün veri

Genel Bilgiler		Ana bağımlı birim	No [-]
Işık kaynağı sayısı	56 [56 pcs]	Bağlantı	3 direkli vidalı bağlantı bloğu
Lamba ailesi kodu	ECO127 [LED EconomyLine 12700 lm]	Kablo	Cable 450 mm with connector 3-pole
Lamba modeli	3S [3rd generation, screw fixation]	Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı I
Işık kaynağı rengi	757 soğuk beyaz	Standart RAL rengi	White aluminum
Değiştirilebilir ışık kaynağı	Evet	Kaplama	Marine salt protected coating
Sürücü birimi sayısı	1 unit	Ateşleme teli testi	Sıcaklık 960 °C, süre 5 sn
Sürücü/güç ünitesi/trafo	PSR [Power supply unit regulating]	Alev alma işareti	NO [-]
Sürücü dahildir	Evet	CE işareti	CE mark
Optik kapak/lens türü	FG [Flat glass]	ENEC işareti	ENEC mark
Aydınlatma armatürü ışık ışını yayılması	140° x 70°	UL işareti	Hayır
Yerleşik kontrol	No [-]	Garanti süresi	5 yıl
Işık regülasyonu	-	Tavana montaj aksesuarları	No [-]

Mini 300 LED gen2

Askılı model aksesuarları	No [-]
Optic type outdoor	Asymmetrical
Fotosel	No [-]
Şebeke besleme kablosu rakoru	1PG12 [Cable gland 1x PG 12 mm]
Sabit ışık çıkışı	No
Yedek parça mevcut	Yes
MCB'deki ürün sayısı	8
RoHS işareti	-
WEEE işareti	-
LED engine type	LED
Product Family Code	BVS400 [Mini300 LED gen2]

Işık Teknik Ayrıntıları

Işık Dağılımı	A [Asymmetric]
Yukarı doğru ışık çıkış oranı	0
Standart eğim açısı üstten montaj	0°
Standart devirme açısı yandan giriş	0°

Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler

Giriş Voltajı	220 to 240 V
Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz
Kalkış Akımı	53 A
Ani akım süresi	0,3 ms
Güç Faktörü (Min)	0.9

Kontroller ve Dimming

Dim Edilebilir	Hayır
----------------	-------

Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza

Muhafaza Malzemesi	Alüminyum
Reflektör malzemesi	-
Optik sistem malzemesi	Acrylate
Optik kapak/lens malzemesi	Cam
Sabitleme malzemesi	Steel
Montaj cihazı	No [-]
Optik kapak/lens şekli	Convex lens
Optik kapak/lens kaplaması	Şeffaf
Toplam uzunluk	440 mm
Toplam genişlik	374 mm

Toplam yükseklik	96 mm
Effective projected area	0 m²
Renk	Silver

Onay ve Uygulama

Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP65 [Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK08 [5 J vandal-protected]
Ani Akım Koruması (Ortak/Diferansiyel)	Philips standard surge protection level kV

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Başlangıçtaki ışık Akısı	13300 lm
Işık akısı toleransı	+/- 7%
LED'li aydınlatma armatürü başlangıç verimi	127 lm/W
Başlangıçtaki İlişkili Renk Sıcaklığı	5700 K
Başlangıçtaki Renksel Geriverim İndeksi	≥70
Başlangıç Renk Türü	(0.380, 0.380) SDCM <5
Başlangıç girişi gücü	105 W
Güç tüketimi toleransı	+/-11%

Zaman İçindeki Performansı (IEC Uyumlu)

Yararlı ömür L80B10	70000 h
---------------------	---------

Uygulama Koşulları


Ortam sıcaklığı aralığı	-30 to +40 °C
-------------------------	---------------

Ürün Verileri

Tam ürün kodu	871829189069000
Sipariş ürün adı	BVS400 ECO127-3S/740 I A SI MSP
EAN/UPC - Ürün	8718291890690
Sipariş kodu	89069000
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	1
Malzeme No. (12NC)	910930205378
Net Ağırlık (Parça Başı)	8,870 kg

Mini 300 LED gen2

Boyutlu çizim



MINI 300 LED gen2 BBP/BCS/BVS400

