



MINI 300 LED gen2

BCS400 ECO75-3S/757 I PRW WH

Mini300 LED gen2, LED EconomyLine 7500 lm, Otočné symetrické široké pre čerpace stanice

V dôsledku obmedzených prevádzkových nákladov sú spoločnosti pod tlakom, preto hľadajú spôsoby, ako ušetriť energiu. Produkty LED ako napríklad naše svetidlo Mini 300 LED gen2 sú v takomto prípade skvelým riešením. Tieto vysokoúčinné svetidlá s vymeniteľným modulom sú určené na osvetlenie čerpacích staníc a priestorov s nízkymi stropmi ponúkajú výnimočnú kvalitu svetla, účinný manažment chladenia a veľmi dlhú životnosť. Nižšie náklady na údržbu, výmenu a energiu znamenajú rýchlejšiu návratnosť investícií. Mini 300 LED gen2 je jasným príkladom toho, že „zelené“ produkty môžu byť správnu voľbou pre spoločnosti, ktoré chcú šetriť peniaze. Pohybový snímač v kombinácii so snímačom intenzity denného svetla umožňuje ešte efektívnejšiu úsporu energie. Svetidlo Mini 300 LED gen2 poskytuje používateľom unikátne spôsoby riadenia, ktoré nie sú možné s inými svetidlami. Prenosným počítačom alebo Smartphonom môžete cez Bluetooth načítať napríklad stav osvetlenia alebo ho priamo ovládať rovno „z podlahy“.

Údaje o produkte

Všeobecné informácie		Značka CE	
Kód radu svetelného zdroja	ECO75 [LED EconomyLine 7500 lm]	Záručná lehota	Áno
Vymeniteľný svetelný zdroj	Áno	Značka horľavosti	5 rokov
Počet jednotiek predradníka	1 jednotka	Značka ENEC	-
Vrátane napájača	Áno	Požiarna odolnosť	Značka ENEC
Fotočlánok	-	V súlade s požiadavkami EU RoHS	Teplota 960 °C, trvanie 5 s
Typ systému svetelného zdroja	LED	Nie	
Kód radu produktov	BCS400 [Mini300 LED gen2]	Svetelné technické	
Technológia osvetlenia	LED	Pomer svetla vyžarovaného nahor	0
Vstavané riadenie	-	Svetelný tok	7 900 lm

MINI 300 LED gen2

Štandardný uhol sklonu od vrchu stĺpa	0°
Štandardný uhol sklonu od bočného otvoru	0°
Náhradná teplota chromatickosti (men.)	5700 K
Merný výkon (menovitý) (nom.)	123 lm/W
Index podania farieb (CRI)	≥70
Farba svetelného zdroja	757 studená biela
Typ optického krytu	Ploché sklo
Rozptyl svetelného lúča svietidla	135°
Typ optiky, exteriér	Otočné symetrické široké pre čerpace stanice

Prevádzkové a elektrické

Vstupné napätie	220 až 240 V
Sieťová frekvencia	50 to 60 Hz
Nárazový prúd	46 A
Čas zapínania	0,25 ms
Spotreba	54 W
Účinnosť (zlomok)	0.97
Zapojenie	Skrutkovacia pripájacia svorkovnica, 3-pólová
Kábel	-
Počet produktov na MCB 16 A typ B	11

Teplota

Široký rozsah okolitých teplôt	-30 až +40 °C
--------------------------------	---------------


Ovládanie a stmievanie

Stmievateľné	Nie
Napájač/napájací zdroj/transformátor	Napájacia jednotka, regulačná
Konštantný svetelný výkon	Nie

Mechanické časti a teleso

Materiál telesa	Hliník
Materiál reflektora	-
Optický materiál	Akrylát
Materiál optického krytu	Sklo
Materiál upevnenia	Hliník
Farba telesa	Biela

Rozmerový obrázok



Montážne zariadenie	-
Tvar optického krytu	Konvexná šošovka
Povrchová úprava optického krytu	Číra
Celková dĺžka	374 mm
Celková šírka	374 mm
Celková výška	152 mm
Účinná vystavená plocha	0 m²
Rozmery (výška x šírka x hĺbka)	152 x 374 x 374 mm

Schválenie a použitie

Krytie IP	IP65 [Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti silnému prúdu vody]
Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK08 [5 J, chránené pred vandalizmom]
Ochrana pred prepätím (bežný/diferenciálny režim)	Štandardná úroveň prepäťovej ochrany Philips
Trieda ochrany IEC	Bezpečnostná trieda I

Počiatkový výkon (súlad s požiadavkami IEC)

Tolerancia svetelného toku	+/-7%
Počiatková chromatickosť	(0.341, 0.329) SDCM <5
Tolerancia spotreby	+/-10%
Odchýlka poč. indexu podania farieb	+/-2

Výkon v priebehu času (súlad s požiadavkami IEC)

Poruchovosť napájača pri 5 000 h	0,1 %
----------------------------------	-------

Údaje o produkte

Objednávkový názov produktu	BCS400 ECO75-3S/757 I PRW WH
Úplný názov produktu	BCS400 ECO75-3S/757 I PRW WH
Úplný kód produktu	871829107399400
Objednávkový kód	07399400
Č. materiálu (12NC)	910930205617
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8718291073994
Čitateľ – počet balení v krabici	1
EAN/UPC – balenie	8718291073994

MINI 300 LED gen2

