



GentleSpace gen2

BY470P GRN130S/840 PSD NB PC BR SI

GentleSpace 2, LED GreenLine system flux 13000 lm,
Nätaggregat med DALI-gränssnitt, Smalstrålande ljusfördelning,
Polykarbonatkupa/kåpa, Silver

Lanseringen av Philips GentleSpace LED-armaturen 2011 var ett genombrott inom belysning för höga takhöjder, med betydligt reducerad energiförbrukning, lång livslängd och innovativ formgivning. Med GentleSpace gen2 skapar vi nu en ny standard på marknaden genom att minska energiförbrukningen ytterligare och utöka livslängden även vid höga omgivningstemperaturer och en estetiskt tilltalande design.

Produktdata

Allmän information		Ljusteknik	
Lampfamiljskod	GRN130S [LED GreenLine system flux 13000 lm]	Ljusflöde	13 000 lm
Socket	- [-]	Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K
Utbyttbar ljuskälla	Ja	Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	149 lm/W
Antal driftdonsenheter	1 enhet	Färgåtergivningsindex	≥80
Driftdon	EB [Elektroniskt]	Ljuskällans spridningsvinkel	114 °
Driftdon ingår	Ja		
Kommentarer	* – Enligt Lighting Europes vägledande dokument "Evaluating performance of LED based luminaires – januari 2018": Rent statistiskt finns det inte någon relevant skillnad i bibehållet ljusflöde mellan B50 och till exempel B10. Därför gäller B50:s värde för snittlivslängd även B10.		
Produktfamiljskod	BY470P [GentleSpace 2]		
Lighting Technology	LED		
Inbyggd styrning	-		
CE-märkning	Ja		
Garantitid	5 år		
Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på lättantändliga ytor		
ENEC-märkning	ENEC-märkning		
Glödtrådtest	Temperatur 850 °C, varaktighet 5 s		
EU RoHS-kompatibel	Ja		

GentleSpace gen2

Ljuskällans färg	840 neutralvit
Optiktyp	Smalstrålande ljusfördelning
Typ av optisk kåpa	Polykarbonatkupa/kåpa
Armaturens ljusstrålefördelning	30° x 25°
Enhetlig bländmärkning	19

Drift och elektricitet

Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingående ström	4,8 A
Ingåendetid	2,3 ms
Effektförbrukning	87 W
Effektfaktor (fraktion)	0.9
Anslutning	Yttre kontakt
Kabel	5-polig sladd, med Wieland/Adels-kompatibel kontakt
Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (max)	12

Temperatur

Omgivningstemperatur	–30 till +45 °C
----------------------	-----------------

Styrenheter och dimring

Dimbar	Ja
Driftdon/strömenhet/transformator	Nätaggregat med DALI-gränssnitt
Styrgränssnitt	DALI
Konstant ljusflöde	Nej

Mekanik och armaturhus

Armaturhusets material	Aluminium
Material i reflektor	–
Material i optiken – LOV	Akrylat
Optisk kupa/linsmaterial – LOV	Polymetylmetakrylat
Fixation material	Stål
Armaturhusets färg	Silver
Ytbehandling på optikavskärmning/lins – LOV	Klar
Total längd	450 mm
Total bredd	350 mm
Total höjd	130 mm

Mått (höjd x bredd x djup)	130 x 350 x 450 mm
----------------------------	--------------------

Användning och godkännande

Kod för kapslingsklass	IP65 [Dammtät, strålskyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK07 [2 J förstärkt]
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Tolerans för ljusflöde	+/-7%
Initial kromaticitet	(0.38, 0.38) SDCM <3
Energiförbrukningstolerans	+/-11%

Prestanda över tid (IEC-kompatibel)

Felfrekvens för styrsystemet vid snittlivslängd på 50 000 tim	5 %
Felfrekvens för styrsystemet vid snittlivslängd på 100 000 tim	10 %
Bibehållet ljusflöde (vid snittlivslängd* på 50 000 tim)	L85
Bibehållet ljusflöde (vid snittlivslängd* på 100 000 tim)	L70

Användningsförhållanden

Prestanda omgivningstemperatur Tq	25 °C
Max. dimringsnivå	10%
Lämplig för slumpmässig brytning	Nej

Produktdata

Beställningsproduktnamn	BY470P GRN130S/840 PSD NB PC BR SI
Fullständigt produktnamn	BY470P GRN130S/840 PSD NB PC BR SI
Full EOC	871869632211600
Beställningsnummer	32211600
Materialnummer (12NC)	910930205970
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8718696322116
Räknare – antal förpackningar per kartong	1
EAN/UPC – Hölje	8718696322116

GentleSpace gen2

Måttskiss

