



# GentleSpace gen2

## BY470P GRN130S/840 PSD-CLO WB GC BR SI S

GentleSpace 2, LED GreenLine system flux 13000 lm, 840 Neutralweiß, Netzteil mit DALI-Schnittstelle und konstantem Lichtstrom, Breitstrahlend, Silber, Schutzbeschichtung für Swimmingpools

Die GentleSpacLED-Leuchte überzeugt durch ihre enorme Energieeffizienz, ihre lange Nutzlebensdauer und ihr innovatives Design. Jetzt ermöglicht Philips mit GentleSpace gen2 noch weitere Verbesserungen: niedrigere Gesamtbetriebskosten, mit der Xtreme-Version (XT) selbst bei extremen Bedingungen, die bei bis zu +60 °C oder 100.000 Betriebsstunden (L80) genutzt werden kann, beides sichergestellt durch einen integrierten Überhitzungsschutz. Außerdem steht eine große Auswahl an Optionen – wie z. B. Optiken, Beschichtungen, Montage-Möglichkeiten, Abdeckungen sowie eine Ausführung, die für explosionsgefährdete Zonen 2/22 geeignet ist – zur Verfügung. So gibt es bestimmt auch eine ideale Lösung für Ihren Einsatzzweck. Zudem lässt sich die GentleSpace gen2 für den Einsatz in einem zentralen Notbeleuchtungs-Netzwerk (PSED) ausrüsten.

### Produkt Daten

| Allgemeine Informationen |                                                                     | Leuchten – Januar 2018*: Statistisch gesehen gibt es keinen relevanten Unterschied in der Lumenerhaltung zwischen B50 und beispielsweise B10. Daher repräsentiert der Wert für die Nutzungsdauer (B50) auch den Wert für B10. |                        |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Lampenfamiliencode       | GRN130S [LED GreenLine system flux 13000 lm]                        | Produktfamiliencode                                                                                                                                                                                                           | BY470P [GentleSpace 2] |
| Sockel                   | - [-]                                                               | Beleuchtungstechnologie                                                                                                                                                                                                       | LED                    |
| Lichtquelle austauschbar | Ja                                                                  | Lichtregelung                                                                                                                                                                                                                 | -                      |
| Anzahl Vorschaltgeräte   | Einheit                                                             |                                                                                                                                                                                                                               |                        |
| Betriebsgerät            | EB [Elektronisch]                                                   |                                                                                                                                                                                                                               |                        |
| Betriebsgerät inklusive  | Ja                                                                  |                                                                                                                                                                                                                               |                        |
| Hinweise                 | * -Gemäß Lighting Europe-Leitfaden „Bewertung der Leistung von LED- |                                                                                                                                                                                                                               |                        |

## GentleSpace gen2

|                         |                                                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------|
| CE-Zeichen              | Ja                                               |
| Garantiedauer           | 5 Jahre                                          |
| Entflammbarkeitszeichen | Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen |
| ENEC-Zeichen            | ENEC-Zeichen                                     |
| Glühfadentest           | Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s                   |
| EU RoHS-konform         | Ja                                               |

### Lichttechnische Daten

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Lichtstrom                         | 13.000 lm       |
| Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)    | 4000 K          |
| Nennlichtausbeute (nom.)           | 149 lm/W        |
| Farbwiedergabeindex (CRI)          | ≥80             |
| Abstrahlungswinkel der Lichtquelle | 114 Grad        |
| Farbe der Lichtquelle              | 840 Neutralweiß |
| Optik                              | Breitstrahlend  |
| Typ optische Abdeckung             | Klarglas        |
| Abstrahlungswinkel Leuchte         | 42° x 44°       |
| CEN-Wert (Unified Glare Rating)    | 25              |

### Betrieb und Elektrik

|                                                       |                                                              |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Eingangsspannung                                      | 220-240 V                                                    |
| Netzfrequenz                                          | 50 to 60 Hz                                                  |
| Leistungsaufnahme Konstantlichtstrom bei Installation | 70 W                                                         |
| Durchschnittlicher CLO-Stromverbrauch                 | 78 W                                                         |
| Einschaltstrom                                        | 4,8 A                                                        |
| Einschaltzeit                                         | 2,3 ms                                                       |
| Energieverbrauch                                      | 87 W                                                         |
| Leistungsfaktor (Bruchteil)                           | 0.9                                                          |
| Elektrischer Anschluss                                | Externer Anschluss                                           |
| Kabel                                                 | Kabel mit Steckverbinder, Wieland-/Adels-kompatibel, 5-polig |
| Anzahl Leuchten pro Sicherung mit 16 A Typ B          | 12                                                           |

### Temperatur

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Umgebungstemperaturbereich | -30 bis +45 °C |
|----------------------------|----------------|

### Lichtregelung und Dimmen

|                         |                                                           |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Dimmbar                 | Ja                                                        |
| Betriebsgerät           | Netzteil mit DALI-Schnittstelle und konstantem Lichtstrom |
| Steuerungsschnittstelle | DALI-regelbar                                             |
| Konstanter Lichtstrom   | Verwalte Deine Einstellungen und Routinen                 |

### Mechanik und Gehäuse

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Gehäusematerial    | Aluminium |
| Reflektor-Material | -         |
| Optisches Material | Acrylat   |

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Material optische Abdeckung         | Glas               |
| Befestigungsmaterial                | Stahl              |
| Gehäusefarbe                        | Silber             |
| Veredelung optische Abdeckung       | Klar               |
| Gesamte Länge                       | 450 mm             |
| Gesamte Breite                      | 350 mm             |
| Gesamte Höhe                        | 130 mm             |
| Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe) | 130 x 350 x 450 mm |

### Genehmigung und Anwendung

|                       |                                                                 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Schutzart (IP)        | IP65 [Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt] |
| Schlagfestigkeit (IK) | IK07 [2 J verstärkt]                                            |
| IEC-Schutzklasse      | Schutzklasse I                                                  |

### Initialkennwerte (IEC-konform)

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Lichtstromtoleranz         | +/-7%                |
| Anfängliche Farbsättigung  | (0.38, 0.38) SDCM <3 |
| Toleranz Leistungsaufnahme | +/-11%               |

### Lebensdauer kennwerte (IEC-konform)

|                                                                                |      |
|--------------------------------------------------------------------------------|------|
| Ausfallrate des Betriebsgerätes bei mittlerer Nutzlebensdauer von 50.000 Std.  | 5 %  |
| Ausfallrate des Betriebsgerätes bei mittlerer Nutzlebensdauer von 100.000 Std. | 10 % |
| Lichtstromstabilität bei mittlerer Nutzlebensdauer* von 50.000 Std.            | L85  |
| Lichtstromstabilität bei mittlerer Nutzlebensdauer* von 100.000 Std.           | L70  |

### Anwendungsbedingungen

|                                           |       |
|-------------------------------------------|-------|
| Bemessungs-Umgebungstemperatur            | 25 °C |
| Maximaler Dimmlevel                       | 10%   |
| Geeignet zum häufigen An- und Ausschalten | Nein  |

### Produktdaten

|                                 |                                          |
|---------------------------------|------------------------------------------|
| Bestell-Produktname             | BY470P GRN130S/840 PSD-CLO WB GC BR SI S |
| Gesamtbezeichnung des Produkts  | BY470P GRN130S/840 PSD-CLO WB GC BR SI S |
| Gesamt-Produktcode              | 871869632296300                          |
| Bestellcode                     | 32296300                                 |
| Material-Nr. (12NC)             | 910930206056                             |
| Anzahl pro Verpackung           | 1                                        |
| EAN/UPC – Produkt/Kiste         | 8718696322963                            |
| Zähler - Pakete pro Außenkarton | 1                                        |
| EAN Umverpackung                | 8718696322963                            |

## GentleSpace gen2

### Abmessungsskizzen

