



TCH086

TCH086 TL5-28W/830 HF 220V TW

TL5 - 28 W - 830 暖白色 - 电子高频 - 220 V - Taiwan

TCH086 T5 Essential Batten 是一款可更换光源压条，适用于 28, 21 及 14W 光源，可在 830, 840 到 865 范围内选择色温 865. 带有转台结构，该产品主要为商业场所设计，如凹圆形天棚照明及货架照明. TCH086 呈现无闪烁光线，最大节能量可达。其终身保护和高品质控制装置更有效地保证了系统长寿命，最大可达 10,000 小时.


产品数据

基本信息	
光源数量	1 [1 pc]
灯具系列代码	TL5 [TL5]
照明功率	28 W
光源颜色	830 暖白色
装置	HF [电子高频]
保护等级 IEC	安全等级 II
国家/地区型号	TW [Taiwan]
运营和电气	
输入电压	220 V
输入频率	50 至 60 岁 Hz
应用	
IP 等级	IP20 [手指保护]

产品参数	
完整产品代码	911400879580
订单产品名称	TCH086 TL5-28W/830 HF 220V TW
EAN/UPC - 产品	8710163289519
订购代码	911400879580
计算器 - 每个包中的数量	1
计算器 - 每个外包装箱中的包数	24
材料编号(12NC)	911400879580
净重 (每件)	0.350 kg

TCH086

二维绘图



TCH084/TCH085/TCH086

