



Luminária de parede LED

BWS150 LED200/WW PSU 220-240V 9006

LED Low Power, Unidade de fonte de alimentação (Ligado/Desligado)

As pessoas querem criar um clima agradável em torno de suas propriedades, algo que chame a atenção das visitas, que as faça sentirem-se bem e queiram voltar. Que possam ainda criar um ambiente acolhedor gastando pouco, mas sem comprometer a qualidade da iluminação. Combinando um design simples e bom desempenho, este econômico aparelho de iluminação LED com difusor opaco proporciona um efeito de luz suave com uma uniformidade atrativa.

Dados do produto

Informações gerais		Color rendering index (CRI)	
Código da família das lâmpadas	LED-LP [LED Low Power]		>80
Fonte de luz substituível	N	Cor da fonte de luz	Branco quente 830
Número de unidades de equipamento	Unidade	Tipo de acessório de difusor ótico	Bojo/tampa de policarbonato resistente a raios UV
Driver incluído	Sim	Dados elétricos e de operação	
Light source engine type	LED	Tensão de entrada	220 a 240 V
Marca CE	Marca CE	Line Frequency	50 to 60 Hz
Período de garantia	1 anos	Consumo de energia	5,8 W
Marca de inflamabilidade	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis	Fator de potência (fração)	0.4
Dados técnicos de luz		Conexão	Bloco de conexão do parafuso
Fluxo luminoso	240 lm	Cabo	Cabo sem plugue de dois polos
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	3000 K	Número de produtos em MCB de 16 A tipo B	1
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	41,38 lm/W		

Luminária de parede LED

Temperatura	
Intervalo de temperatura ambiente	-20 a 40 °C
Controles e dimerização	
Regulável	Não
Driver/unidade de potência/transformador	Unidade de fonte de alimentação (Ligado/Desligado)
Interface de controle	-
Emissão de luz constante	N
Dados mecânicos e de compartimento	
Material do compartimento	Polycarbonato
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	Polycarbonato
Cor do compartimento	Alumínio e branco
Dispositivo de montagem	Fixação de parafuso Allen
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	Fosco
Altura geral	62 mm
Diâmetro total	200 mm
Aprovação e aplicação	
Código de proteção de entrada	IP65 [Proteção contra a penetração de poeira, à prova de jatos]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK08 [5 J com proteção contra vandalismo]

Proteção/Classe IEC	Classe de segurança II
Desempenho inicial (compatível com IEC)	
Tolerância do fluxo luminoso	+/-10%
Tolerância de consumo de energia	+/-10%
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	BWS150 LED200/WW PSU 220-240V 9006
Nome do produto completo	BWS150 LED200/WW PSU 220-240V 9006
Full EOC	911401195280
Descrição do código local	LUMINARIA DECORATIVA DE LED WALL MOUNT
Código de encomenda	911401195280
Nº do material (12NC)	911401195280
Código local	911401195280
Numerador — Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - produto/caixa	8718291995487
Numerador SAP — Embalagens por exterior	24

Desenho dimensional

