



Luminária de parede LED

BWS150 LED200/WW PSU 220-240V 9006

LED Low Power - Fonte de alimentação

As pessoas querem criar um clima agradável em torno de suas propriedades, algo que chame a atenção das visitas, que as faça sentirem-se bem e queiram voltar. Que possam ainda criar um ambiente acolhedor gastando pouco, mas sem comprometer a qualidade da iluminação. Combinando um design simples e bom desempenho, este econômico aparelho de iluminação LED com difusor opaco proporciona um efeito de luz suave com uma uniformidade atrativa.

Dados do produto

Informações gerais		Dados elétricos e de operação	
Número de fontes de luz	96 [96 pçs]	Período de garantia	1 years
Código da família das lâmpadas	LED-LP [LED Low Power]	Cor RAL	RAL9006 (9006)
Cor da fonte de luz	830	Fluxo luminoso constante	No
Fonte de luz substituível	Não	Número de produtos em MCB de 16 A tipo B	1
Número de unidades de equipamento	1	Tipo de mecanismo do LED	LED
Driver/unidade de alimentação/transformador	PSU [Fonte de alimentação]	Controles e dimerização	
Controlador incluído	Sim	Regulável	Não
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	PC-UV [Polycarbonate bowl/cover UV-resistant]	Dados mecânicos e de compartimento	
Interface de controle	-	Material do compartimento	PC
Conexão	Bloco de conexão do parafuso		
Cabo	C-2		
Proteção/Classe IEC	CLII (II)		
Marca de inflamabilidade	F [F]		
Marca CE	CE		

Luminária de parede LED

Material de lente/tampa óptica	PC
Dispositivo de montagem	AS
Acabamento da lente/difusor ótico	Matte
Altura geral	62 mm
Diâmetro geral	200 mm
Cor	ALU-WH

Aprovação e aplicação

Código de proteção de entrada	IP65 [IP65]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK08 [IK08]

Desempenho inicial (compatível com IEC)

Fluxo luminoso inicial (fluxo do sistema)	240 lm
Tolerância do fluxo luminoso	+/-10%
Eficiência da luminária LED inicial	41,38 lm/W
Temperatura de cor correlacionada inicial	3000 K
Índice de reprodução de cor inicial	>80
Potência de entrada inicial	5.8 W
Tolerância de consumo de energia	+/-10%

Condições de aplicação


Intervalo de temperatura ambiente	-20 a +40 °C
-----------------------------------	--------------

Dados do produto

Código do produto completo	911401195280
Nome de produto da encomenda	BWS150 LED200/WW PSU 220-240V 9006
EAN/UPC – Produto	8718291995487
Código de encomenda	911401195280
Código de encomenda local	911401195280
Numerador SAP – Quantidade por embalagem	1
Numerador SAP – Embalagens por exterior	24
Nº do material (12NC)	911401195280
Peso líquido SAP (peça)	0,580 kg



Desenho dimensional



LED Wall mount BWS150

