



# LED Wall Mount

## BWS150 LED200/WW PSU 220-240V 9006

LED Low Power – Power supply unit

People want to create a pleasant atmosphere around their property – something that will catch visitors' attention, make them feel good and want to come back again. They would like to be able to create an appealing ambience at minimum cost, though without compromising on the quality of the lighting. Combining a simple round design with reliable lighting performance, this low-cost white-light LED wall fixture with opal diffuser delivers a soft light effect with attractive uniformity.

### Данные о продукции

Общая информация	
Количество источников света	96 [ 96 pcs]
Код лампового семейства	LED-LP [ LED Low Power]
Цвет источника света	Теплый белый 830
Сменный источник света	No
Количество единиц ПРА	1 unit
Драйвер / блок питания / трансформатор	PSU [ Power supply unit]
Драйвер в комплекте	Yes
Тип оптического плафона / линзы	PC-UV [ Polycarbonate bowl/cover UV-resistant]
Кабель	Cable without plug 2-pole
Класс защиты по МЭК	Класс безопасности II
Знак пожароопасности	F [ For mounting on normally flammable surfaces]
Маркировка CE	CE mark
Гарантийный период	1 год
Цвет RAL	White aluminum (9006)
Постоянная светоотдача	No
Количество продуктов на прерывателе	1

LED engine type	LED
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	220 to 240 V
Входная частота	50–60 Hz
Коэффициент мощности (мин.)	0.4
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность изменения яркости света	No
Механические компоненты и корпус	
Материал корпуса	Поликарбонат
Материал оптической крышки/линзы	Поликарбонат
Монтажное устройство	Allen screw fixation
Покрытие оптической крышки / линзы	Матовое
Общая высота	62 mm
Общий диаметр	200 mm
Цвет	Aluminum and white

## LED Wall Mount

### Соответствие требованиям и область применения

Код защиты от проникновения	IP65 [ Защита от попадания пыли, защита от струй]
Код степени защиты от механических воздействий	IK08 [ 5 J vandal-protected]

### Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Начальная светоотдача	240 lm
Допустимое отклонение светового потока	+/-10%
Начальная эффективность освещения светодиода	41,38 lm/W
Нач. корр. цветовая температура	3000 K
Нач. индекс цветопередачи	>80
Начальная входная мощность	5.8 W
Допустимое значение потребляемой мощности	+/-10%

### Условия эксплуатации


Диапазон температуры окружающей среды	-20 to +40 °C
---------------------------------------	---------------

### Данные об изделии

Полный код продукта	911401195280
Название продукта для заказа	BWS150 LED200/WW PSU 220-240V 9006
EAN/UPC — продукт	8718291995487
Код заказа	911401195280
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор— упаковок на внешний короб	24
Материал № (12NC)	911401195280
Вес нетто (шт.)	0,580 kg



### Чертеж размеров



LED Wall mount BWS150

