



# FlexAccent G2

## ST391T LED20/940 PSU-E WB TW

Transformador electrónico - 34°

FlexAccent G2 es un producto de iluminación de acentuación LED funcional que ofrece una gran calidad de luz, color excepcional, diseño compacto y opción de modo personalizado. ;Ofrece una gama de colores optimizada que mejora el aspecto de la mercadería con la tecnología LED PremiumWhite CoB. ;FlexAccent G2 crea un efecto de iluminación muy "verdadera": el reemplazo real de CDM-Elite con una producción/cabezal de 1000 lm a 3500 lm.;Se puede utilizar en centros comerciales, comercios, tiendas de moda, etc.

### Datos del producto

Funcionamiento de emergencia	
Ángulo del haz de fuente de luz	- °
Temperatura de color	940 blanco neutro
Driver/unidad de potencia/transformador	Transformador electrónico
Driver incluido	No
Apertura de haz de luz de la luminaria	34°
Connection	Conector externo
Clase de protección IEC	Seguridad clase II
Flujo luminoso constante	No
Número de productos en MCB	-

Mecánicos y de carcasa	
Tensión de entrada	220 a 240 V
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Factor de potencia (mín.)	0.9

Controles y regulación	
Regulable	No

Datos técnicos de la luz	
Material de la carcasa	Aluminio fundido
Material de fijación	Aluminum
Altura total	189 mm
Diámetro total	72 mm
Color	Blanco

Aprobación y aplicación	
Código de protección de entrada	IP20 [ Protección de los dedos ]


Información general	
Flujo lumínico inicial	2000 lm
Tolerancia de flujo lumínico	+/-10%
Eficacia de la luminaria LED inicial	78,43 lm/W
Índice inic. de temperatura de color	4000 K

## FlexAccent G2


Inic. Índice de reproducción del color	>90
Cromacidad inicial	SDCM<4
Potencia de entrada inicial	25.5 W
Tolerancia de consumo de energía	+/-10%
<b>Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)</b>	
Vida útil media L70B50	30000 h
<b>Condiciones de aplicación</b>	
Rango de temperatura ambiente	-15 °C a +35 °C

### Datos de producto

Código de producto completo	911401501941
Nombre de producto del pedido	ST391T LED20/940 PSU-E WB TW
Código de pedido	911401501941
Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	1
N.º de material (12NC)	911401501941
Peso neto (pieza)	0,679 kg



### Plano de dimensiones



GD391B/RS391B/ST391T Flex Accent G2

