



# VerseBay Elite MPK518

## MPK518 CDM-TMW315W EB NB

MASTERColour CDM-T Elite MW, 315 В, Электронный, Узкий световой пучок

Manufacturing customers want energy-efficient lighting solutions to help ensure their factories are green. Versebay Elite is a high-bay luminaire incorporating high-efficacy CDM Elite lamp technology, as well as extremely efficient gear, which almost halves energy consumption compared with a conventional metal-halide solution. It also provides brilliant lighting performance with excellent color rendering. Versebay Elite's choice of wide and narrow beams makes it suitable for a variety of applications. The luminaire's robust construction and high ingress protection also mean it can be deployed in the most demanding, heavy-duty working environments.

### Данные о продукции

Общая информация	
Код лампового семейства	CDM-TMW [MASTERColour CDM-T Elite MW]
ПРА	EB [Электронный]
Знак пожароопасности	Для монтажа на средневоспламеняющихся поверхностях

Технические характеристики освещения	
Оптический тип	Узкий световой пучок
Тип оптической крышки	Призматический рефрактор

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	От 230 до 240 Вт
Частота сети	50 Hz

Энергопотребление	315 В
Соответствие требованиям и область применения	
Код защиты от проникновения (IP)	IP65 [Защита от попадания пыли, защита от струй]
Класс защиты IEC	Класс безопасности I

Данные об изделии	
Название продукта для заказа	MPK518 CDM-TMW315W EB NB
Полное название продукта	MPK518 CDM-TMW315W EB NB
Полный код продукта	911401504401
Код заказа	911401504401
Материал № (12NC)	911401504401

# VerseBay Elite MPK518

Нумератор — количество на упаковку 1

Нумератор — упаковок на внешний короб 2

## Чертеж размеров

