



GreenSpace 吸頂筒燈

SM295C LED68/840 PSU WP WH

LED - 電源 裝置 - 高 光澤度 鏡 - 60°

GreenSpace 吸頂 LED 筒燈是一款超值表現的 LED 筒燈。系統光效高達 100lm/W，比傳統筒燈節能高達 66%；簡約時尚的外形設計，大器美觀、清爽優雅，提升空間質感；一體輕量化設計，降低安裝成本。外觀設計簡潔時尚，適合室內室外環境使用，更可以用在一些無天花板的室內環境，例如機場、火車站等中高空間及公共場所。

产品数据

基本資訊	
光源色彩	840
可更換光源	否
齒輪部件數量	1
驅動器/供電裝置/變壓器	PSU [電源 裝置]
內附驅動器	是
光學裝置類型	C [高 光澤度 鏡]
燈具光束擴展	60°
保護等級 IEC	CLI (I)
灼熱絲測試	750/5 [750/5]
保固期	3 years
恆光輸出	No
MCB 上的產品數量	24

運作和電氣

輸入電壓	220-240 V
輸入頻率	50 或 60 Hz
湧入電流	25 A
湧入時間	0.202 ms

功率因數 (最小)	0.9
-----------	-----

控制調光

可調光	否
-----	---

機械和殼體

外罩材質	Aluminum die-cast
反射罩材質	Aluminum
光學裝置材質	Aluminum
光學護蓋/鏡頭材質	-
總高度	239 mm
總直徑	200 mm
色彩	WH

應用

防水防塵規範代碼	IP65 [IP65]
機械衝擊保護碼	IK02 [IK02]

初始性能

初始光通量	6600 lm
-------	---------

GreenSpace 吸頂筒燈

光通量容限	+/-10%
初始 LED 燈具效率	100 lm/W
初始腐蝕性色溫	4000 K
初始演色性指數	>80
初始色度	(0.38, 0.38) SDCM<5
初始輸入功率	66 W
用電量容限	+/-10%

耐久性能

平均使用時間 L70B50	50000 h
平均使用時間 L80B50	40000 h
平均使用時間 L90B50	20000 h


適用條件

環境溫度範圍	-20 to +40 °C
--------	---------------


最高調光等級	Not applicable
適合隨機切換	No

產品參數

完整產品碼	911401511931
訂購產品名稱	SM295C LED68/840 PSU WP WH
訂購代碼	911401511931
分子 - 各件數量	1
分子 - 每一外盒內件數	1
材質編號(12NC)	911401511931
淨重 (件)	2.199 kg



二维绘图



GreenSpace surface-mounted

