



GreenPerform Highbay G3

BY698P LED110 NW PSU WB

840 - Fonte de alimentação - Facho largo

Após a introdução bem sucedida da luminária GreenPerform Highbay G2, a Philips continua fornecendo qualidade de luz superior, longa vida útil, menor consumo de energia e menos manutenção nas versões fixa (PSU) e dimerizável Dali (PSD) na sua sucessora: a GreenPerform HighBay G3; Nos produtos da versão inteligente (ACW), quando a situação no piso de trabalho muda, as configurações, como níveis de dimerização e temporização, podem ser alteradas sem fio pelos próprios usuários finais. As luminárias podem ser combinadas em grupos através do layout, e reagrupá-los não exige nenhuma alteração de hardware, minimizando os custos de comissionamento. O sistema oferece economias além da eficiência real dos LEDs e é à prova de futuro. Nos produtos da versão PIR, quando não há movimento detectado após 15 minutos, a iluminação irá diminuir até 25% do fluxo de saída, o que ajuda a maximizar a economia de energia de forma simples. Fácil de entender, fácil de projetar e fácil de usar, o GreenPerform Highbay G3 é uma maneira inteligente de iluminar seu negócio.

Dados do produto

Informações gerais			
Cor da fonte de luz	840	Conexão	Flying leads/wires
Fonte de luz substituível	Não	Cabo	C3000 (C3K)
Número de unidades de equipamento	1	Proteção/Classe IEC	CLI (I)
Driver/unidade de alimentação/transformador	PSU [Fonte de alimentação]	Teste de Glow-wire	650/5 [650/5]
Controlador incluído	Sim	Marca de inflamabilidade	F [F]
Tipo de ótica	WB [Facho largo]	Marca CE	CE
Difusão do facho da luz da luminária	100°	Período de garantia	3 years
		Fluxo luminoso constante	No

GreenPerform Highbay G3

Número de produtos em MCB de 16 A tipo B	11
--	----

Dados elétricos e de operação

Tensão de entrada	220-240 V
Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Corrente de irrupção	46 A
Tempo de irrupção	0,44 ms
Fator de potência (Mín.)	0,95

Controles e dimerização

Regulável	Não
-----------	-----

Dados mecânicos e de compartimento

Material do compartimento	Aluminum die-cast
Material de óptica	PC
Material de lente/tampa óptica	PC
Acabamento da lente/difusor ótico	Clear
Altura geral	96 mm
Diâmetro geral	379 mm
Cor	DGR

Aprovação e aplicação

Código de proteção de entrada	IP65 [IP65]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK07 [IK07]

Desempenho inicial (compatível com IEC)

Fluxo luminoso inicial (fluxo do sistema)	11000 lm
Tolerância do fluxo luminoso	+/-10%
Eficiência da luminária LED inicial	129 lm/W

Temperatura de cor correlacionada inicial	4000 K
Índice de reprodução de cor inicial	>80
Cromaticidade inicial	(0.38.0.38)SDCM<5
Potência de entrada inicial	85 W
Tolerância de consumo de energia	+/-10%

Desempenho ao longo do tempo (compatível com IEC)


Vida útil média L70B50	50000 h
Vida útil média L80B50	40000 h
Vida útil média L90B50	30000 h

Condições de aplicação


Intervalo de temperatura ambiente	-30 to +50 °C
Adequado para uma comutação aleatória	No

Dados do produto

Código do produto completo	694793916983200
Nome de produto da encomenda	BY698P LED110 NW PSU WB
EAN/UPC – Produto	6947939169832
Código de encomenda	911401515131
Código de encomenda local	911401515131
Numerador SAP – Quantidade por embalagem	1
Numerador SAP – Embalagens por exterior	1
Nº do material (12NC)	911401515131
Peso líquido SAP (peça)	3,300 kg



Desenho dimensional



BY698P GreenPerform High-bay gen3

GreenPerform Highbay G3



© 2019 Signify Holding Todos os direitos reservados. Signify não oferece qualquer representação ou garantia quanto à precisão ou à integridade das informações incluídas aqui e não se responsabiliza por qualquer ação em função disso.

As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não compõem parte de qualquer cotação ou contrato, a menos que seja acordado pela Signify. Philips e o Philips Shield Emblem são marcas comerciais registradas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com

2019, Fevereiro 2 - Dados sujeitos a alteração