



GreenPerform Highbay HT

BY689P LED110/NW PSU WB G2 120-277XTEN

GreenPerform Highbay HT, 86 В, 11000 лм, 4000 К, 93°

GreenPerform Highbay High Ta — идеальное решение для работы при высоких температурах и в тяжелых производственных условиях. Этот светильник способствует созданию безопасной рабочей среды с отличными характеристиками и высоким уровнем комфорта, в то же время снижая общую стоимость технического обслуживания.

Данные о продукции

Общая информация	
Сменный источник света	Нет
Количество единиц ПРА	1 шт.
Драйвер в комплекте	Да
Тип светогенератора	LED
Маркировка CE	Маркировка CE
Гарантийный период	3 года
Знак пожароопасности	Для монтажа на средневоспламеняющихся поверхностях
Сертификат ENEC	-
Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки	Температура 650 °C, продолжительность 5 с
Соответствие стандарту EU RoHS	Нет
Технические характеристики освещения	
Светоотдача	11 000 лм

Коррелированная цветовая температура (ном.)	4000 К
Эффективность (номинальная) (ном.)	128 лм/Вт
Коэффициент цветопередачи (CRI)	>80
Ширина светового пучка источника света	– °
Цвет источника света	Нейтральный белый 840
Оптический тип	Широкий световой пучок
Тип оптической крышки	Закаленное стекло
Светораспределение светильника	93°
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	От 120 до 277 Вт
Частота сети	50 to 60 Hz
Пусковой ток	126 А
Время пуска	140 ms
Энергопотребление	86 В
Коэффициент мощности (доля)	0.95

GreenPerform Highbay HT

Соединение	Свободные вводы/провода
Кабель	Кабель 0,3 м без вилки
Количество продуктов на модульном автоматическом выключателе, 16 А, тип В	8
Температура	
Диапазон температур окружающей среды	От -30 до +60 °C
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Нет
Драйвер/блок питания/трансформатор	Источник питания (Вкл./Выкл.)
Интерфейс управления	-
Постоянная светоотдача	Нет
Механические компоненты и корпус	
Материал корпуса	Отлитый под давлением алюминий
Материал отражателя	-
Оптический материал	Поликарбонат
Материал оптической крышки	Закаленное стекло
Материал фиксации	-
Цвет корпуса	Серебристый
Покрытие оптической крышки	Прозрачный
Общая высота	135 мм
Общий диаметр	366 мм
Соответствие требованиям и область применения	
Код защиты от проникновения (IP)	IP65 [Защита от попадания пыли, защита от струй]
Код степени защиты от механических воздействий	IK07 [2 Дж, усиленный]

Класс защиты IEC	Класс безопасности I
Первоначальная производительность (соответствие МЭК)	
Допустимая погрешность светового потока	+/-10%
Начальная цветность	(0.38.0.38)SDCM<5
Допустимое значение потребляемой мощности	+/-10%
Производительность со временем (соответствие МЭК)	
Коэффициент отказа драйвера при 5000 ч	0,01 %
Медианный полезный срок службы L70B50	75 000 часов
Медианный полезный срок службы L80B50	60 000 часов
Медианный полезный срок службы L90B50	45 000 часов
Условия эксплуатации	
Максимальный уровень диммирования	Не применимо
Подходит для случайного переключения	Нет
Данные об изделии	
Название продукта для заказа	BY689P LED110/NW PSU WB G2 120-277XTEN
Полное название продукта	BY689P LED110/NW PSU WB G2 120-277XTEN
Полный код продукта	911401517351
Код заказа	911401517351
Материал № (12NC)	911401517351
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	1

Чертеж размеров



