



# SlimBalance

## SP550P LED25S 840 L120 PSU CD

SlimBalance, 100 lm/W, 840 中性白色

SlimBalance 是全系列的产品系列，具有大方典雅的设计，有助于为客户创造有吸引力和差异化的空间。该系列涵盖不同长度（600mm，1200mm，1500mm），不同的端盖（圆形，方形）和不同的发光方式（直接，间接）。其办公室兼容版本提供低眩光的舒适的光线，符合办公室照明需求。

### 安全提示

- 本产品的防水等级为 IPX0，即表示没有防水保护。因此，我们强烈建议您妥善检查要安装此灯具的环境
- 如在未采取上述建议的情况下发生灯具进水情况，飞利浦/Signify 不保证故障保险和产品保修仍将有效

### 产品数据

一般信息	
可更换光源	否
设备组件数	1个单位
包含的驱动器	是
光源引擎类型	LED
CE 标志	CE 标志
质保期	3 年
可燃性标志	-
ENEC 标志	-
灼热丝测试	温度 650°C，持续时间 30 秒
符合欧盟 RoHS 规范	是
灯技术	
光通量	2,500 lm
相关色温 (标称)	4000 K
光效 (额定)(标称)	100 lm/W
显色指数 (CRI)	>80

光源光束角度	- °
光源颜色	840 中性白色
光学类型	宽光束
光罩类型	乳白玻璃
灯具光束扩散	120°
操作和电气	
输入电压	220/240 V
线频率	50 to 60 Hz
侵入电流	19 A
侵入时间	280 ms
功耗	25 W
功率系数 (小数)	0.95
连接	内部连接器
线缆	-
MCB 上的产品数量 (16A 类型 B)	24

# SlimBalance

## 温度

环境温度范围	-20 至 +40°C
--------	-------------

## 控制和调光

可调光	否
驱动器/功率单元/变压器	-
控制界面	-
恒定光输出	否

## 机械和外壳

外壳材料	金属
反射镜材料	-
光纤材料	聚碳酸酯
光罩材料	聚碳酸酯
固定材料	钢
外壳颜色	银色
光罩外观	乳白玻璃
总长度	1,200 mm
总宽度	70 mm
总高度	105 mm
尺寸 (高 x 宽 x 深)	105 x 70 x 1200 mm

## 审批和申请

IP 等级	IP20 [手指保护]
-------	-------------

机械冲击保护代码	IK03 [0.3 J]
保护等级 IEC	安全等级 I

## 初始性能 (符合 IEC 标准)

光通量误差	+/-10%
初始色度	(0.38, 0.38) SDCM < 3
功耗误差	+/-10%

## 长时间使用性能 (符合 IEC 标准)

使用寿命中值 L70B50	50,000 小时
---------------	-----------

## 申请条件

最高谐波级别	不适用
--------	-----

## 产品数据

订单产品名称	SP550P LED25S 840 L120 PSU CD
完整的产品名称	SP550P LED25S 840 L120 PSU CD
完整产品代码	911401519641
订购代码	911401519641
材料编号 (12NC)	911401519641
计算器 - 每包数量	1
计算器 - 每个外包装箱中的包数	2

## 二维绘图

