



# SlimBalance

## RC551B LED20S 840 L60 PSD SD

SlimBalance, 111.11 lm/W, 840 中性白光, 數位可定址照明介面 (DALI)

SlimBalance 是全系列的产品系列，具有大方典雅的设计，有助於为客户创造有吸引力和差异化的空间。该系列涵盖不同长度（600mm，1200mm，1500mm），不同的端盖（圆形，方形）和不同的发光方式（直接，间接）。其办公室相容版本提供低眩光的舒适光线，符合办公室照明需求。

### 安全提示

- 产品是 IPX0，並不防水，為此本公司強烈建議適度檢查要安裝燈具的環境。
- 倘若未取得上述裝置，而燈具又受限於防水問題，Philips / Signify 無法保證安全故障與產品保固是否因此無效

### 产品数据

| 一般資訊           |                    | 光效 (額定) (標準) |                |
|----------------|--------------------|--------------|----------------|
| 光源可更換          | 無                  | 演色性指數 (CRI)  | >80            |
| 裝置部件數量         | 單位                 | 光源的光束角度      | – °            |
| 內附驅動器          | 是                  | 光源色彩         | 840 中性白光       |
| 照明 source 引擎類型 | LED                | 光學類型         | 寬光束            |
| CE 標誌          | CE 標誌              | 光學罩類型        | 線型燈位於聚碳酸酯樹脂外蓋中 |
| 保固期            | 3 年                | 燈具光束擴散       | 60°            |
| 易燃性標誌          | -                  | 運轉與電力        |                |
| ENEC 標誌        | -                  | 輸入電壓         | 220/240 V      |
| 灼熱絲測試          | 溫度 650°C、持續時間 30 秒 | 線路頻率         | 50 to 60 Hz    |
| 符合歐盟 RoHS 標準   | 是                  | 湧入電流         | 14.7 A         |
| 照明技術           |                    | 浪湧時間         | 250 ms         |
| 光通量            | 2,000 lm           | 耗電量          | 18 W           |
| 相關色彩溫度 (規範)    | 4000 K             | 功率因數 (比值)    | 0.95           |

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| 連線照明                   | 飛線/電線             |
| 線線                     | -                 |
| 16 A 類型 B 的 MCB 上的產品數量 | 33                |
| 溫度                     |                   |
| 環境溫度範圍                 | -20 至 +40 °C      |
| 控制與調光                  |                   |
| 可調光                    | 是                 |
| 驅動器/電力單元/變壓器           | -                 |
| 控制介面                   | 數位可定址照明介面 (DALI)  |
| 恆光輸出                   | 無                 |
| 機械與外罩                  |                   |
| 外觀材質                   | 鋁材擠出成型            |
| 反光器材質                  | -                 |
| 光學材料                   | 聚碳酸酯              |
| 光學罩材質                  | 聚碳酸酯              |
| 固定材料                   | 鋼鐵                |
| 外罩色彩                   | 銀                 |
| 光學罩表面處理                | 乳白色               |
| 整體長度                   | 630 mm            |
| 整體寬度                   | 70 mm             |
| 整體高度                   | 105 mm            |
| 尺寸 (高 x 寬 x 深)         | 105 x 70 x 630 mm |

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| 認證與應用            |                              |
| 防水防塵規範 (IP)      | IP20 [可防止手指侵入]               |
| 機械衝擊保護規範         | IK03 [0.3 J]                 |
| 保護等級 IEC         | 安全等級 I                       |
| 初始效能 (符合 IEC 標準) |                              |
| 光通量容限            | +/-10%                       |
| 點火色度             | (0.38, 0.38) SDCM< 3         |
| 功耗容差             | +/-10%                       |
| 應用條件             |                              |
| 最高調光等級           | 1%                           |
| 產品資料             |                              |
| 下訂產品名稱           | RC551B LED20S 840 L60 PSD SD |
| 完整產品名稱           | RC551B LED20S 840 L60 PSD SD |
| 完整產品代碼           | 911401522141                 |
| 訂單代碼             | 911401522141                 |
| 材質 Nr. (12NC)    | 911401522141                 |
| 分子 - 每個包裝的數量     | 1                            |
| 分子 - 每一外盒包裝      | 2                            |

二维绘图



