



CoreLine Campana

BY120P G3 LED105S/840 PSD NB GR

CoreLine Campana, 81 W, 10500 lm, 4000 K, DALI

Tras el éxito de la presentación de CoreLine campana en 2013, la actualización a una nueva generación de LED ha mejorado aún más la reproducción del color y la eficiencia de la luminaria. Diseñada para sustituir a las luminarias convencionales con HPI 250/400 W, CoreLine campana proporciona a los usuarios todas las ventajas de la iluminación LED: calidad de luz fresca, larga vida útil de servicio y menores costes de energía y mantenimiento. Además, proporciona ventajas muy claras al instalador. La luminaria se puede instalar en la red existente. La conexión eléctrica es sencilla: no es necesario abrir la luminaria para su instalación ni su mantenimiento. Y como es más pequeña y ligera que las luminarias convencionales, se maneja muy fácilmente.

Datos del producto

Información general		Consumo de energía	
Light source engine type	LED	Consumo de energía	81 W
Marca CE	Marca CE	Factor de potencia (fracción)	0.9
Datos técnicos de la luz		Número de productos en MCB de 16 A tipo B	11
Flujo luminoso	10.500 lm	Temperatura	
Temperatura de color correlacionada (Nom)	4000 K	Rango de temperatura ambiente	-30 °C a +45 °C
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	125 lm/W	Controles y regulación	
Índice de reproducción cromática (IRC)	≥80	Regulable	Sí
Color de la fuente de luz	840 blanco neutro	Interfaz de control	DALI
Tipo de cubierta óptica	Cuenco/cierre de policarbonato opal	Mecánicos y de carcasa	
Operativos y eléctricos		Material de la carcasa	Aluminio
Tensión de entrada	220 a 240 V	Material del cierre óptico/lente	Policarbonato
Line Frequency	50 to 60 Hz	Color de la carcasa	Gris

CoreLine Campana

Acabado de cierre óptico/lente	Transparente
Aprobación y aplicación	
Código de protección de entrada	IP65 [Protección frente a la penetración de polvo, protección frente a chorros de agua a presión]
Índice de protección frente a choque mecánico	IK07 [2 J reforzada]
Clase de protección IEC	Seguridad clase I
Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Tolerancia de flujo luminoso	+/-10%
Tolerancia de consumo de energía	+/-10%

Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	BY120P G3 LED105S/840 PSD NB GR
Nombre completo del producto	BY120P G3 LED105S/840 PSD NB GR
Full EOC	871016332672600
Código de pedido	32672600
Código 12NC	911401524151
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8710163326726
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	1
Embalaje con código EAN/UPC	8710163326726

Plano de dimensiones

