



SlimBalance

SP550P LED40S 865 L120 PSU CD GM

SlimBalance, 97.56 lm/W, 865 ánh sáng ban ngày mát

SlimBalance là dòng sản phẩm có thiết kế thanh lịch và trang nhã, giúp tạo nên không gian hấp dẫn và khác biệt cho khách hàng. Dòng đèn này có nhiều độ dài khác nhau (600 mm, 1200 mm, 1500 mm), nắp đầu khác nhau (tròn, vuông) và kiểu phân bố ánh sáng khác nhau (trực tiếp, gián tiếp). Phiên bản tuân thủ tiêu chuẩn văn phòng cung cấp ánh sáng thoải mái với chất lượng tốt.

Cảnh báo và An toàn

- Sản phẩm có IPX0 và vì vậy, không đảm bảo bảo vệ thiết bị khỏi sự xâm nhập của nước. Do đó, chúng tôi khuyến khích khách hàng kiểm tra tính thích hợp của môi trường lắp đặt bộ đèn
- Nếu không tuân thủ khuyến nghị trên và bộ đèn bị nước xâm nhập, Philips / Signify không thể đảm bảo sự an toàn khi xảy ra sự cố & quyền bảo hành sản phẩm sẽ bị vô hiệu

Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung	
Nguồn sáng có thể thay thế	Không
Số lượng bộ điều khiển	1 thiết bị
Bao gồm bộ điều khiển	Có
Loại nguồn sáng	LED
Dấu CE	Dấu CE
Thời hạn bảo hành	3 năm
Ký hiệu tính dễ cháy	-
Dấu ENEC	-
Thử nghiệm sợi dây nóng đỏ	Nhiệt độ 650°C, thời lượng 30 giây
Tuân thủ tiêu chuẩn RoHS châu Âu	Có
Thông tin kỹ thuật về đèn	
Quang thông	4.000 lm

Nhiệt độ màu tương ứng (Nom)	6500 K
Quang hiệu (định mức) (Danh định)	97,56 lm/W
Chỉ số hoàn màu (CRI)	>80
Góc chiếu của nguồn sáng	- °
Màu sắc nguồn sáng	865 ánh sáng ban ngày mát
Loại quang	Góc rộng
Kiểu chụp quang học	Trắng đục
Độ lan tỏa của chùm sáng đèn	120°
Vận hành và điện	
Điện áp đầu vào	220/240 V
Tần số dòng	50 to 60 Hz
Dòng khởi động	19 A
Thời gian khởi động	280 ms

Mức tiêu thụ điện	41 W
Hệ số công suất (Tỷ lệ)	0.9
Kết nối	Mối nối bên trong
Cáp	-
Số lượng sản phẩm trên MCB 16 A loại B	24

Nhiệt độ

Dãy nhiệt độ màu ánh sáng	-20 đến +40°C
---------------------------	---------------


Điều khiển và điều chỉnh độ sáng

Có thể điều chỉnh độ sáng	Không
Trình điều khiển/bộ nguồn/biến thế	-
Giao diện điều khiển	-
Công suất chiếu sáng liên tục	Không

Cơ khí và vỏ đèn

Vật liệu vỏ đèn	Kim loại
Vật liệu đèn phản chiếu	-
Vật liệu chóa quang học	Polycarbonate
Vật liệu chụp quang học	Polycarbonate
Vật liệu gắn cố định	Thép
Màu vỏ đèn	Bạc
Lớp hoàn thiện chụp quang học	Trắng đục
Chiều dài tổng thể	1.200 mm
Chiều rộng tổng thể	70 mm
Chiều cao tổng thể	105 mm
Kích thước (Cao x Rộng x Sâu)	105 x 70 x 1200 mm

Bản vẽ kích thước



Phê duyệt và ứng dụng

Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP20 [Bảo vệ ngón tay]
Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	IK03 [0.3 J]
Cấp độ bảo vệ IEC	Cấp an toàn I

Hiệu suất ban đầu (Tuân thủ IEC)

Dung sai quang thông	+/-10%
Màu sắc ban đầu	(0.31, 0.33) SDCM< 3
Dung sai mức tiêu thụ điện	+/-10%

Hiệu suất theo thời gian (Tuân thủ IEC)

Tuổi thọ hữu ích trung bình L70B50	50.000 h
------------------------------------	----------

Điều kiện ứng dụng

Độ mờ tối đa	Không áp dụng
--------------	---------------

Dữ liệu sản phẩm

Tên sản phẩm khác	SP550P LED40S 865 L120 PSU CD GM
Tên sản phẩm đầy đủ	SP550P LED40S 865 L120 PSU CD GM
Mã sản phẩm đầy đủ	911401524741
Mã đơn hàng	911401524741
Số vật liệu (12NC)	911401524741
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	2

