

# PHILIPS

## Lighting



# SlimBalance

## SP550P LED25S 840 L120 PSU SD SQ

SlimBalance 是全系列的产品系列，具有大方典雅的设计，有助于为客户创造有吸引力和差异化的空间。该系列涵盖不同长度（600mm，1200mm，1500mm），不同的端盖（圆形，方形）和不同的发光方式（直接，间接）。其办公室相容版本提供低眩光的舒适光线，符合办公室照明需求。

### 产品数据

| 基本資訊         |   |
|--------------|---|
| 光源光束角        | - °   |
| 光源色彩         | 840   |
| 可更換光源        | 否   |
| 齒輪部件數量       | 1   |
| 驅動器/供電裝置/變壓器 | 否 [-]                                       |
| 內附驅動器        | 是   |
| 光學裝置類型       | WB [ 寬光束]                                   |
| 燈具光束擴展       | 120°  |
| 控制介面         | -   |
| 接線           | Flying leads/wires                          |
| 繞線           | No  |
| 保護等級 IEC     | CLII (I)                                    |
| 灼熱絲測試        | 650/30 [ Temperature 650 °C, duration 30 s] |
| 易燃性標誌        | NO [ 否]                                     |
| CE 標誌        | CE  |
| ENEC 標誌      | -   |
| 保固期          | 3 years                                     |
| 恆光輸出         | No  |
| MCB 上的產品數量   | 24  |
| RoHS 標誌      | RoHS mark                                   |

| 運作和電氣     |               |
|-----------|---------------|
| 輸入電壓      | 220/240 V     |
| 輸入頻率      | 50 至 60 Hz    |
| 湧入電流      | 19 A          |
| 湧入時間      | 280 ms        |
| 功率因數 (最小) | 0.95          |
| 控制調光      |               |
| 可調光       | 否             |
| 機械和殼體     |               |
| 外罩材質      | Metal         |
| 反射罩材質     | -             |
| 光學裝置材質    | Polycarbonate |
| 光學護蓋/鏡頭材質 | Polycarbonate |
| 固定材質      | Steel         |
| 光學護蓋/鏡頭表層 | Opal          |
| 總長度       | 1230 mm       |
| 總寬度       | 70 mm         |
| 總高度       | 105 mm        |
| 色彩        | SI            |

# SlimBalance

## 應用

|          |              |
|----------|--------------|
| 防水防塵規範代碼 | IP20 [ IP20] |
| 機械衝擊保護碼  | IK03 [ IK03] |

## 初始性能

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| 初始光通量       | 2500 lm              |
| 光通量容限       | +/-10%               |
| 初始 LED 燈具效率 | 100.00 lm/W          |
| 初始腐蝕性色溫     | 4000 K               |
| 初始演色性指數     | >80                  |
| 初始色度        | (0.38, 0.38) SDCM< 3 |
| 初始輸入功率      | 25 W                 |
| 用電量容限       | +/-10%               |

## 耐久性能


|               |         |
|---------------|---------|
| 平均使用時間 L70B50 | 50000 h |
|---------------|---------|

## 適用條件


|        |                |
|--------|----------------|
| 環境溫度範圍 | -20 to +40 °C  |
| 最高調光等級 | Not applicable |
| 適合隨機切換 | Not applicable |

## 產品參數

|              |                                  |
|--------------|----------------------------------|
| 完整產品碼        | 911401528241                     |
| 訂購產品名稱       | SP550P LED25S 840 L120 PSU SD SQ |
| 訂購代碼         | 911401528241                     |
| 分子 - 各件數量    | 1                                |
| 分子 - 每一外盒內件數 | 2                                |
| 材質編號(12NC)   | 911401528241                     |
| 淨重 (件)       | 3.150 kg                         |



## 二维绘图



SlimBalance

